

Máquina de depilação a laser de diodo.

- * Sem pigmentação. Adequado para qualquer tipo de pele;
- * Indicado para qualquer tipo de pele;
- * Seguro e rápido.
- * Padrão Ouro Internacional de Depilação;
- * O comprimento de onda ideal do laser 808nm ou 7558081064nm;

350g

Ultra light handle



12x36mm

Handle

1800W diode laser hair removal




12x24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal

O laser de três ondas combina 755nm 808nm 1064nm, adequado para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.

755nm para depilação de pele branca (pelos finos/ dourados).
 808nm para depilação de pele amarela (natural).
 1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison

