

## Descrição do produto

---

### Vantagens



1,3 ondas 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados

Alta potência: NOVA alça de 1000 W/ 1200 W/1600 W para opções

2. Grande tamanho do ponto 12\*20mm , 12\*35mm solução para depilação facial e corporal!

3.Sistema de resfriamento: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.

4. Longa vida: garantia de suporte de vida dupla

### **Punho da máquina de depilação a laser de diodo :**



**Different spot size** Handle color optional



12\*20mm



12\*35mm



12\*20mm



12\*35mm

**Uso seguro** Em todos os tipos de pele

Alex 755nm para **pele clara**

Diodo de velocidade 808 nm para **Pele amarela**

Pulso longo 1064nm para **pele mais escura**

# Treatment effect



## Programa de software

1. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele configuração de software inteligente
2. 6 opções de idioma, seu língua materna pode ser adicionado
3. OEM serviço de programa disponível (logotipo/sistema...)



Nome do Produto	Máquina de depilação a laser Ice Platinum
Barra de laser	Importado da Alemanha/EUA, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Comprimento de onda	755nm 808nm 1064nm/ ou único 808nm
Energia	0-150J/cm2
Frequência	1-10hz
Largura do pulso	