

7558081064 Tecnologia.

- * Depilação permanente suitable para toda a depilação da pele
- * 1 sessão, queda de 60% dos cabelos





Ultra-light handle





DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless




ADVANTAGE

- **PAINLESS:**755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:**Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:**There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:**To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operationion



1. Tecnologia 755nm808nm1064nm, para remoção de todos os estilos de pele e cabelo.
2. Eficaz para os folículos capilares produzem acúmulo de calor. Depilação permanente e indolor.
3. Quase nenhuma dispersão da pele, nenhum dano à pele e glândulas sudoríparas, nenhuma cicatriz, nenhum efeito colateral
4. Sistema de refrigeração 3 em 1: Resfriamento a Ar Resfriamento a Água Resfriamento por Compressor Sistema 3 em 1.24 horas de capacidade de trabalho



Função de :

As 3 ondas funcionam no mesmo punho ao mesmo tempo

755nm para pele branca (cabelos finos e dourados)

808nm para pele amarela/neutra

1064nm para preto (cabelo preto)

Super efeito de resfriamento de gelo, tratamento indolor é mais confortável






1. Tela sensível ao toque grande de 14 polegadas, design humanizado
2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês seu idioma nativo.
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Especificações detalhadas

Item	Laser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
tipo de laser	Laser de diodo, 10bars,12bars,16bars
Potência de cada barra	100w
Sistema de exibição	Tela de toque de cor verdadeira de 14 polegadas
Comprimento de onda	808nm/755nm/1064nm
Tamanho do Ponto	12*20mm² 12*35mm²
vida útil do punho do laser	Máximo de 40.000.000 tiros
Energia	10-150 J/cm2 ajustável (até 150J/cm2 opcional)
Duração do pulso	10~400ms ajustável
Frequência	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeração	Condensador de semicondutores TECcirculação de água fechada
Lidar com energia	1000w/1200w/1600w
Potência da máquina	3500w
Fonte elétrica	220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz
temperatura do cristal	-20~5°C
Temperatura da máquina	24°C temperatura constante
Requisito de energia	AC220V/110V 50~60Hz
Peso bruto	80KG

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



OEM profissional, serviços do ODM:

- Imprimir qualquer cor.
- Adicione seu logotipo
- Adicione qualquer idioma ao sistema da máquina.
- Projete um invólucro de máquina exclusivo para você, forme sua própria marca no mercado.
- Projete uma nova interface e sistema de máquina, torne-a mais conveniente para você e seus clientes



15 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

Make your beauty business easier



Depois do serviço:

Considerando a longa distância entre nós e nossos clientes, e para atender nossos clientes muito melhor, nossa empresa construiu uma equipe profissional de pós-venda de tecnologia.

- 1) Nosso técnico fornecerá uma solução oportuna para qualquer problema da máquina e preparará os documentos para você dentro de 24 horas.
- 2) Você também pode entrar em contato conosco por telefone, online etc.
- 3) Oferecemos todo o documento de treinamento e vídeos para a máquina.

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service