



## Como funciona?

Através do design científico do cabo do laser de diodo, o feixe de laser de alta energia penetra instantaneamente na pele e atinge o folículo piloso durante o tratamento, a luz de saída é absorvida pela melanina no folículo piloso, destruindo o folículo piloso e alcançando a remoção permanente do cabelo.

A largura do pulso do laser é definida mais curta do que o tempo de sensação do corpo humano, um único tiro de luz acabou, mas o corpo humano caiu sem dor, então poderia alcançar a sensação de tratamento indolor, para melhorar a experiência confortável do cliente. Máquina de depilação a laser mais eficaz.



Three wavelength

755nm 808nm 1064nm diode hair removal technologies in one handle

## Três comprimentos de onda

Tecnologias de remoção de pêlos de diodo 755nm 808nm 1064nm em uma alça

Emergency stop button

Online Customization

Applicator  
1205mm  
350g

Medical handle  
350g lightweight handle

14 inch big screen  
quick touch  
easy operate

The image features a large, black, vertical laser hair removal machine on four casters. At the top, there is a large 14-inch touchscreen displaying a woman's face. Below the screen are several control buttons and a dial. A purple diagonal line runs from the top right towards the machine. On the left side, there are five callout boxes with images and text describing key features: an emergency stop button, online customization capabilities, a 1205mm applicator with a 350g handle, a medical handle that is 350g lightweight, and a 14-inch big screen for quick touch and easy operation. The background of the callouts shows a woman sitting on a beach chair, holding a water bottle.

## Profundidade de penetração


Máquinas estéticas profissionais, diodo de resfriamento de gelo, remoção de pelos, laser, diodo, laser, diodo 755, 808, 1064, remoção de pelos

Tamanho do ponto 12x36mm / 12x24mm Tamanho do ponto, para melhor absorção de energia no folículo alvo.

O único laser com tecnologia exclusiva e dedicada para redução da dor, maior eficácia e segurança.



■ spot size:12\*36



■ spot size:12\*24



spot size:12\*36



spot size:12\*24



spot size:12\*36



spot size:12\*24

## Versátil

O laser MLKJ inclui dois sistemas de remoção de pêlos com diodo de laser de gelo de comprimento de onda ideal de 800 nm em uma plataforma versátil.

As cabeças de laser MLKJ permitem a redução permanente dos pelos em todas as áreas do corpo. Sua tecnologia avançada reduz a dor e aumenta a eficácia, permitindo tratamentos rápidos e confortáveis para pacientes e profissionais.

# Efficacy

Perment hair removal for all skin type

Very fair Fair	755nm suitable for light skin hair removal	
Medium Olive	808nm suitable for neutral skin hair removal	
Brown Black	1064nm suitable for black skin hair removal	

# Safety

Almost no skin scattering, no harm to the skin and sweat glands, no scar, no any side-effect

Refuse to repeat and leave No scum



1 week - 2 weeks  
2 times a week  
- 75 hair loss - Start to grow slowly - Smaller pores



3 week - 4 weeks  
2 times a week  
- Hair becomes thinner and less rejuvenate tender skin smooth body



5 week - 8 weeks  
2 times a week  
- Select according to hair growth status use it selectively, say goodbye repeated hair removal

## Dor diminuída

O conforto do paciente ao resfriar continuamente a pele, a dor e o desconforto são significativamente reduzidos.

## Laser de diodo Depilação antes e depois

## Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



## Treatment Effect



Tela 4K de 14 polegadas, experiência de toque inteligente

- \* Predefinições de tratamento personalizáveis
- \* Com masculino e feminino, 6 estilos de pele para escolher
- \* Fácil de operar, fornecendo habilidades operacionais e serviços de ensino
- \* O logotipo e o idioma gratuitos podem ser personalizados na tela

# New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



**Nossa empresa e panking**

MLKJ

# CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



# Packing

safe and thoughtful packaging seivice



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

**Contate-nos para obter mais informações sobre máquinas de beleza.**