



Remoção de tatuagem a laser picosegundo 532 755 1320 1064nm
 máquina de remoção de tatuagem a laser q switch nd yag

Descrição dos produtos


Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect
 Smallest size
 Rational design
 5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
 a solution to a variety of skin problems

Qualidade artesanal, reflete os detalhes extremos Design racional

1. O produto tem uma aparência nova e é vendido principalmente como um modelo quente
2. Suporte de alça ajustável, forte e durável
3. Alça antiderrapante, design ergonômico

4. Tubo de conexão de tratamento estendido



menor tamanho

1. Adote os principais componentes do equipamento médico. O tamanho da máquina é menor.
2. Menor frete transfronteiriço do que máquinas comuns.
3. A alça é menor e mais conveniente de usar

Sobre alças

How is it different?



5 cabeças de tratamento, design de fio externo destacável e giratório

1. 532: Remova tatuagens coloridas.
2. Cabeça de favo de mel 755: usada para remover manchas de idade, sardas e cloasma. pouco dano à pele
3. Parâmetro ajustável 1064: para remoção de tatuagens, limpeza de sobrancelhas
4. Parâmetro não ajustável 1064: usado para remover tatuagens e limpar sobrancelhas
5. 1320: tratamento de grande área, grande mancha, velocidade de tratamento rápida e bom efeito

Advantage

The maximum energy, the best effect

Laboratory data shows that the laser rod reaches 2000mj.
Precise calculation of laser value
The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

5 treatment heads

Detachable and rotatable outer wire design

532: Remove colored tattoos.

755:honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin


Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Comparação de efeito

Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Product Features



A energia máxima, o melhor efeito

1. Os dados do laboratório mostram que a haste do laser atinge 2000mj.
2. Cálculo preciso do valor do laser
3. A distância de mira da luz indicadora é de 6 a 10 cm


Parâmetros do produto

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me



Mecanismo de cassete Q-switch de pedra importado, todo o laser sólido, sem substituir o Q-switch.

Remoção de tatuagem. Remova pigmentos de tatuagem pretos, azuis, marrons e vermelhos na sobrancelha, linha dos olhos, linha dos lábios e outras partes do corpo Remova marcas de nascença, nevo otas e manchas dérmicas Tecnologia laser de alta explosão instantânea, padrão internacional de produção, teste técnico estritamente.

Uma solução para uma variedade de problemas de pele.


Treatment **Effec**

Tattoo removal


Nevus Ota removal

Eyebrow and eyeliner removal


Lipline removal



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



Tela de exibição

Tela sensível ao toque grande de 10 polegadas em cores verdadeiras

Experiência de toque super legal

6 idiomas para sua escolha, idioma especial pode ser adicionado

O serviço OEM é aceito, como parâmetro de ajuste, inclui escopo de energia/frequência/tempo

Screen Image

The display screen is clear at a glance and easy to operate



10 inch true color big touch screen. Super cool touch Experience.
Special language can be added according to your actual requirements.
Your logo also can be added on diode laser screen.

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems



Tecnologia	Pico segundo laser / Nd yag laser
Função	Remoção de acne sarda de tatuagem/tratamento de boneca Blackface
Alças	5 cabeças
Comprimento de onda	1064nm 532nm 1320nm 755nm
Área de tratamento	Rosto Corpo Rosto Pescoço Braços Pernas....
Frequência	1-10 Hz
Tensão	110 V/220 V 50-60 Hz

Porque escolher-nos

Fabricante de 15 anos com rica experiência na produção de máquinas de beleza!

15 anos Alibaba fornecedor de ouro

Certificados CE aprovados Certificados TUV aprovados Pessoal personalizado e OEM



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

Fabricante experiente Você cooperará com uma fábrica com mais de 15 anos de experiência na fabricação de equipamentos de beleza, integrando P&D, design, produção e vendas. Exportamos para mais de 126 países, suportando mais de 60.000 usuários, mais confiáveis e profissionais.

P&D profissional e tecnologia mais recente Contando com nossa equipe técnica e de P&D profissional, os produtos continuarão a ser atualizados, você obterá as máquinas mais recentes com as tecnologias mais recentes e estará sempre na vanguarda da indústria, tornando-o mais competitivo na indústria da beleza.

Our Showroom



Todos os tipos de certificações Todas as máquinas de beleza que você obtém passaram por certificações de alta qualidade, como CE, FDA, TUV, ISO 13485... etc.

Não importa de que país/área você seja, você pode usar as máquinas de forma legal, segura e eficaz.

Excelente serviço ODM/OEM Você receberá serviços gratuitos de personalização e proteção exclusiva para fornecer uma forte garantia para o desenvolvimento de sua marca. Suas máquinas podem ser únicas no mercado.

CERTIFICATES



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification




SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO
13485
NQA medical system
certification



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

Não se preocupe com garantia e serviço pós-venda Todas as máquinas têm garantia de dois anos e manutenção vitalícia, você obtém serviço on-line 24 horas por dia de uma equipe profissional de pós-venda. Sempre que tiver algum problema, entre em contato com nossa equipe de pós-venda e o problema será resolvido o mais rápido possível.

Treinamento gratuito em todas as máquinas Você receberá treinamento gratuito e certificado de treinamento. Obtenha cursos de treinamento completos e fáceis de entender. Além disso, esteticistas profissionais fornecerão orientação online. Seu negócio de beleza ficará mais fácil.

Embalagem do produto

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month