

Picosecond

New upgrade

Powerful

Fastly

Safety



Remoção de tatuagem a laser de picossegundo 532 755 1320 1064nm
máquina de remoção de tatuagem a laser q switch nd yag

Product display



Qualidade artesanal, reflete os detalhes extremos Design racional

1. O produto tem uma aparência nova e é vendido principalmente como um modelo quente
2. Suporte de alça ajustável, forte e durável
3. Alça antiderrapante, design ergonômico
4. Tubo de conexão de tratamento estendido

**Tamanho menor**

1. Adote componentes principais de equipamentos médicos. O tamanho da máquina é menor.
2. Menor frete transfronteiriço do que máquinas comuns.
3. A alça é menor e mais conveniente de usar

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




5 cabeças de tratamento, design de fio externo removível e giratório

1. 532: Remova tatuagens coloridas.
2. Cabeça de favo de mel 755: usada para remover manchas senis, sardas e cloasma. pouco dano à pele
3. Parâmetro ajustável 1064: para remoção de tatuagens, limpeza de sobrancelhas
4. Parâmetro não ajustável 1064: usado para remover tatuagens e limpar sobrancelhas
5. 1320: tratamento de grande área, ponto grande, velocidade de tratamento rápida e bom efeito



Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

A energia máxima, o melhor efeito

1. Dados de laboratório mostram que a haste do laser atinge 2.000 mj.
2. Cálculo preciso do valor do laser
3. A distância de mira da luz indicadora é de 6 a 10 cm

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me

The best laser wand in the industry





Lifespan
1 million times



Mecanismo de cassete Q-switch de pedra importada, todo o laser sólido, sem substituir o Q-switch.

Remoção de tatuagem. Remova pigmentos de tatuagem pretos, azuis, marrons e vermelhos na sobrancelha, linha dos olhos, linha dos lábios e outras partes do corpo Remova marcas de nascença, nevo otas e manchas dérmicas Jateamento instantâneo de alta tecnologia laser, padrão internacional de produção, teste técnico estritamente.




BEFORE



AFTER




BEFORE




AFTER



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



BEFORE



AFTER

Before & After



Tela de exibição

Experiência de toque super legal

6 idiomas para sua escolha, idioma especial pode ser adicionado

O serviço OEM é aceito, como parâmetro de ajuste, inclui escopo de energia/fre/tempo

Grande tela sensível ao toque de 12,1 polegadas em cores reais

12.1 inch true color touch screen

The display screen is clear at a glance and easy to operate



Tecnologia	Segundo laser Pico / laser Nd yag
Função	Remoção de acne de sardas de tatuagem/tratamento de boneca Blackface
Alças	5 cabeças
Comprimento de onda	1064nm 532nm 1320nm 755nm
Área de tratamento	Rosto Corpo Rosto Pescoço Braços Pernas....
Frequência	1-10 Hz
Tensão	110V/220V 50-60Hz

Fabricante de 16 anos com vasta experiência na produção de máquinas de beleza! 15 anos de certificados CE de fornecedor dourado Alibaba aprovados Certificados TUV aprovados Personal custom made & OEM Fabricante experiente Você cooperará com uma fábrica com mais de 15 anos de experiência na fabricação de equipamentos de beleza, integrando P&D, design, produção e vendas. Exportamos para mais de 126 países, apoiando mais de 60.000 usuários, mais confiáveis e mais profissionais. P&D profissional e tecnologia mais recente Contando com nossa equipe técnica e de P&D profissional, os

produtos continuarão a ser atualizados, você obterá as máquinas mais novas com as tecnologias mais recentes e estará sempre na vanguarda da indústria, tornando-o mais competitivo na indústria da beleza.

Contate-nos agora para saber mais!