

DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm +808nm + 755nm



Sobre a máquina de depilação D10

- * Barra de laser importada dos EUA ou da Alemanha 8—12bar.
- * Mais de 50 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisa mudar o novo punho.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todo o tipo de pele pode ser usado

Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



Comprimento de onda triplo incluído: 755nm 808nm 1064nm

755nm adequado para depilação de pele clara.

808nm adequado para depilação de pele neutra.

1064nm adequado para depilação de pele negra.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)

SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)

YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



- 1) Tamanho grande: tela de toque colorida de 14 polegadas usada.
- 2) Vários idiomas: três tipos de opções de tipos de pele, fáceis de operar.
- 3) serviço oem: seu logotipo pode ser adicionado na tela da máquina gratuitamente, aceite seu idioma especial.



Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



Para mais detalhes, consulte-nos!

24 horas on-line!