



Por que escolher nosso laser de diodo de titânio

- 1) Usando o condensador TEC, 1 minuto de resfriamento, 24 horas de trabalho contínuo
- 2) Alta potência 1200w/1800w, energia forte, bom efeito de depilação
- 3) 2 anos de garantia da máquina
- 4) Depilação indolor, confortável e com sensação de gelo
- 5) preço da máquina de depilação a laser, bom serviço pós-venda

Diode laser

hair removal machine

Safe • Fast • Painless • permanent



- * O laser de diodo de 0,808 nm permite taxas de repetição rápidas de até 10 Hz (10 pulsos por segundo), remoção rápida de pêlos para tratamento de grandes áreas.
- *.755nm808nm1064nm 3 comprimento de onda, mais adequado para todos os tratamentos de depilação da cor da pele.
- *.1800w maior potência de manuseio, saída de alta densidade de energia do laser até 120J/cm²
- *. Eficácia. Máxima eficiência para conseguir um tratamento de depilação congelante e indolor.



Lidar com recursos de depilação a laser de diodo:

»» Barra de laser EUA, 10/15 barras, alta potência 1200/1800w

»» Efeito Super Cooling: Temperatura de Safira-5~3°C. Reduza efetivamente o doloroso no tratamento e faça

»» Bomba de água da Itália: mais melhor para o círculo de água do laser, retire o calor, maior tempo de vida.

»» Dois filtros de água: dois filtros de troca de qualidade alimentar, podem garantir a qualidade da água para circulação

ULTRA-LOW
Temperature
-31°C

Ultra low temperature
protect skin
not burned by the laser



»»Efeito Super Cooling:Safira Temperatura-5~3°C. Reduza efetivamente o doloroso no tratamento e faça

»»Bomba de água da Itália:mais melhor para o círculo de água do laser, retire o calor, tempo de vida mais longo.

»»Dois filtros de água: dois filtros de troca de qualidade alimentar, podem garantir a qualidade da água para circulação

Indolor. A alça esfria até -31,3°C, tornando o tratamento confortável e eficaz. Resfriamento de contato contínuo 0,2 minutos atingem -31,3 °C, depilação indolor 24 horas continuamente trabalhando sem nenhum problema

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm*20mm / 12mm*35

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

LASER COMPARISON

【Other - Lasers】

【2022-MLKJ-Lasers】


【2022-MLKJ-Medical-Lasers】



- ✓ The original structure is not light enough.
- ✓ Big size.
- ✓ Short life.



- ♥ Lighter weight.
- ♥ Smaller size.
- ♥ More advanced structure design.
- ♥ More advanced performance.



- ♣ More advanced packaging technology.
- ♣ Higher energy densit.
- ♣ Lighter appearance.
- ♣ Longer life.

efeito do tratamento







Seguro, rápido, indolor, permanente, para todos os estilos de pele e cabelo
Bom resfriamento com gelo, alcance um tratamento sem dor, você verá bons resultados após 3 tratamentos.

Ternos para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.

755nm para pele branca (pelos finos/ dourados) depilação.

808nm para depilação de pele amarela (natural).

1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).

Antes e depois da máquina de depilação a laser de diodo de platina de gelo



Before



After



Sistema A tela de titânio

- Tela grande de 14 polegadas, toque rápido, operação fácil
- Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele
- 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
- Serviço personalizado: logotipo, idioma, software.....

Configuração do produto

Nome do Produto	Máquina de depilação a laser de diodo 808
tipo de laser	755nm/808nm/1064nm
barra de laser	10bar/12 bar/16 bar, importado da Alemanha/EUA
Potência de saída	Potência de saída
Sistema de exibição	Tela de toque de cor verdadeira de 14,0 polegadas
tiros de alça de laser	10-40 milhões de vezes
Energia	10~150 j/cm ² , ajustável
Duração do pulso	40~800ms ajustável
Frequência	1~10Hz
temperatura do cristal	-5~3°C
G.W. □ Tamanho da caixa	80KG, 115*59*61cm

CERTIFICATE DISPLAY

Medical CE TUV ISO certification and more Complete certification materials



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier

**Standardized
production**



**Professional
Production R & D
Sales Department**



**Mass production
of various styles**



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

Bem-vindo a saber mais detalhes do produto!
7X24 horas de serviço online!