

**AUMENTE LOS INGRESOS DE SU
CLÍNICA**

**CON UNA
INVERSIÓN
INTELIGENTE.**

Sistema estético todo en uno



Procurando a melhor máquina de remoção de cabelo de diodo?

Nossa gama de máquinas de remoção de cabelo a laser de diodo - incluindo remoção de cabelo a laser de diodo de 808nm, laser de diodo de comprimento de onda triplo e remoção de cabelo a laser de diodo inteligente - é projetado para clínicas e salões. Se você precisa de uma máquina de remoção de cabelo a laser de diodo profissional, uma máquina de remoção de cabelo portáteis a laser de diodo ou uma máquina de depilação a laser, oferecemos sistemas de alto desempenho a preços da máquina de laser de diodo competitivo. Escolha entre modelos como a máquina de remoção de cabelo a laser de diodo 808, a máquina de laser de diodo 808nm e 3 dispositivos de remoção de cabelo a laser de comprimento de onda. Também oferecemos opções para a máquina de remoção de cabelo a laser para venda, máquina a laser de diodo para venda e equipamento de remoção de cabelo a laser para uso comercial. Otimize o desempenho da sua clínica com nossa máquina de remoção de cabelo a laser para negócios, máquina de remoção de cabelo a laser industrial e máquinas de remoção de cabelo a laser.

Con la confianza de expertos en láser de todo el mundo



AGENTE ESTADOUNIDENSE

Cooperación desde 2023



AGENTE DEL REINO UNIDO

Cooperación desde 2015



AGENTE CANADIENSE

Cooperación desde 2020



Agente en los Países Bajos

Cooperación desde 2018



AGENTE ALEMÁN

Cooperación desde 2010



AGENTE SUECO

Cooperación desde 2009



AGENTE DE DINAMARCA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE FINLANDIA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE AUSTRALIA

Cooperación desde 2008



AGENTE FRANCÉS

Cooperación desde 2022

Trabalhamos com clientes em todo o mundo desde 2008, incluindo muitos proprietários e distribuidores de salões.

Entre em contato conosco para visitar um site de demonstração local e ver os resultados por si mesmo.

Principais fabricantes comerciais de equipamentos de beleza de remoção de cabelo a laser



LA PIEL SUAVE COMIENZA AQUÍ

Resultados profesionales hechos simples, seguros y efectivos.

7 CLAVES VENTAJAS DE NUESTRA MÁQUINA

RESULTADOS
EFECTIVOS

SEGURO
PARA LA
PIEL

PROCEDIMIENTO
CÓMODO

ADECUADO PARA
TODOS LOS
TONOS Y ZONAS
DE PIEL.

RÁPIDO Y
AHORRA
TIEMPO

BAJO
MANTENIMIENTO,
ALTO VALOR

TECNOLOGÍA
INTELIGENTE Y
AVANZADA







Desenvolvido pela Mingliang Technology e certificado pela FDA (EUA), MDL (Canadá) e CE (Europa),

Esta máquina é a escolha perfeita para quem prioriza a segurança e a qualidade.



MAXIMICE SU ROI

Tecnología confiable. Resultados comprobados.
Cero cargos ocultos.



* 2 anos de garantia

* Serviço vitalício

* Peças de reposição gratuitas - sem custo extra

* Seguro e fácil de usar

* Maximize seu ROI

Tecnologia confiável. Resultados comprobados. Zero taxas ocultas.



FÁCILMENTE AJUSTABLE A CUALQUIER ÁNGULO.

Control de ángulo de precisión para posiciones de tratamiento personalizadas

Facilmente ajustável

Para qualquer um

Controle de ângulo de precisão para posições de tratamento personalizadas



PANTALLA GRANDE

Mango todo en uno con pantalla de alta resolución

ÁNGULO ERGONÓMICO

Fácil de agarrar, reduce la tensión de la muñeca.

Diseño antideslizante: evita caídas accidentales

A peça de mão possui uma tela sensível ao toque grande para uma operação de um clique. Projetado para uso contínuo de 24 horas, oferece resfriamento ultra-rápido e de remoção de cabelos verdadeiramente indolor.



DEPILACIÓN LÁSER

Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa

Rápido e indoloro: tratamiento de gran tamaño y deslizamiento suave.

Seguro para todo tipo de piel: compatible con Fitzpatrick I-VI

Refrigeración por contacto de zafiro: protege la piel y mejora la comodidad.

Resultados duraderos: retarda el recrecimiento, se necesitan menos sesiones

- Comprimento de onda 808nm - alvos de folículos profundos para remoção precisa do cabelo
- Velozes e indolores - tamanho do ponto grande, tratamento de lixo suave
- Seguro para todos os tipos de pele -Fitzpatrick i -VI compatível
- Sapphire Contact Resfriando - protege a pele, aprimora o conforto
- Resultados de longa duração - Revocados retardados, menos sessões necessárias

@Resultados duraderos

Depilación láser de diodo: principales ventajas



Seguro para
todo tipo de piel



Interacción
con la
pantalla



Rápido y
sin dolor



Tres
longitudes
de onda



Silencioso




Ergonomía




Depilación láser


- Fototermólisis selectiva: reducción permanente del vello
- Seguro para todo tipo de piel con efectos secundarios mínimos.
- Zonas de tratamiento precisas: sin dañar la piel circundante
- Resultados hasta dos veces más duraderos en comparación con los tratamientos estándar
- Sesiones más rápidas con enfriamiento avanzado para mayor comodidad.
- Cobertura rápida para áreas grandes y pequeñas
- Tecnología clínicamente probada utilizada en las mejores clínicas médicas



Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map



Thermal image of ordinary depilator

Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: 10~20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling


Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal



Seguridad • Simple • Disfruta

Atención todo en uno Un dispositivo inteligente



Elight



Láser 980



Microaguja



Picosegundo

¡Una máquina
con tus
opciones de
funciones!

Disfrute de un tratamiento multifunción ¡sin coste adicional!



Desfrute da personalização completa do OEM e ODM, começando com apenas uma unidade - perfeita para pequenas empresas e marca personalizada

Entre em contato conosco hoje para obter o melhor preço da máquina de remoção de cabelo a laser e descubra por que profissionais do mundo compram máquinas de remoção de cabelo a laser de diodo de nós

SISTEMA INTELIGENTE


Para operar simplemente mueva sus manos.



Manejar la pantalla



Asistencia
técnica



Aplicação: comparação de efeitos do tratamento
Máquina de remoção de cabelo a laser de platina de platina de gelo para remoção de cabelo segura e permanente em todas as peles

Nome do dispositivo	Máquina de remoção de cabelo a laser de diodo		
Número do modelo	Exfu vertical 808 V2		
Comprimento de onda	☐ 808mmTechnology ☐ 7558081064mm ☐ 7558089401064nm		
Tamanho da tela	Tela de toque de estilo 4k de 14 polegadas		
Duração do pulso	1-300ms		
Frequência	1-10Hz		
Tamanho do ponto	☐ 12*20mmm	☐ 12*35mmm	☐ 12*24mm ☐ 12*36
Energia	1-150J/cm2		
Sistema de resfriamento	Resfriamento de ar resfriamento ☐ TEC resfriamento de água ☐ Resfriamento do compressor resfriamento de água substrato de safira resfriamento de ar substrato de safira		
Tensão	☐ AC220V 50HZZ	FALSO	AC110V 60Hz
Dimensão da máquina	429*422*1265mm		
Pacote	Caixa de alumínio		
Garantia	2 anos para a máquina, 1 ano para identificar		

Comentários de compradores

Tela Máquina de remoção de cabelo a laser Fordiode



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



Prazo de entrega:	7 dias úteis.
Método de entrega:	Expresso serviço de porta a porta, como DHL, UPS, FedEx, TNT, etc.
Embalagem:	Caixa de alumínio com espuma