

**HIGH POWER
DIODE LASER**

755+808+1064nm
For all skin and hair types

Newest!

[Learn more details](#)

Vantagens

- * EUA ou Alemanha importou a barra de laser 8—16bar.
- * Mais de 50 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisam mudar de novo identificador.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados






Arm hair removal



Lip hair removal



Face hair removal



Leg hair removal



Back hair removal



Underarm hair removal



Bikini hair removal



DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Sobre o Handle

1200 w, 1800 w grande potência para livre escolha
12*20 ou 12*35mm tamanho do ponto

- * Alça médica de 350g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito
- * Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), use com segurança



800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)

• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless




Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





✓ 14 Android Screen

1. Three wavelength diode laser.
2. Golden laser bars from German or USA imported, 40,000,000+ longer lifespan.
3. Safe, Fast, Painless, permanent
4. For all skin and hair style hair removal
5. 14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.



Modelo	808V30
Tipo de laser	Alemanha/EUA importados, 8----16 bares, 800W----1600W
Mostrar	Tela sensível ao toque 4K de 14 polegadas
Comprimento de onda	808nm ou 755nm 808nm 1064nm
tiros	50 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm2, ajustável
Frequência	1-10 Hz
Resfriamento	Resfriamento TEC duplo de alta velocidadeAr e cabeça de tratamento de circulação de água próxima com temperatura de resfriamento semiconductor ajustável
Poder	3500W
Tamanho do ponto	12*20mm ou 12*35mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher
Peso líquido	95Kg
Peso bruto	105Kg

Para mais detalhes do modelo, entre em contato conosco!
On-line 24 horas!!