

**New  
arrivals**

**EXFU**

**SIMPLE . SAFE . ENJOY**  
New experience of hair removal



**À venda! Máquina de tratamento de depilação clínica indolor e permanente aprovada pela FDA**

**Vantagens**

- \* Barra de laser importada dos EUA ou da Alemanha 10bars/15bars
- \* Mais de 50 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisam mudar de novo identificador.
- \* 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados



# EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy  
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

## Descrição dos produtos

# Ingenious details I am better than others

Product detail  
layout



## Surround light strip

Cool lighting effect  
not dazzling



## Newest design handle 0.31kg

One minute cooling  
Customizable glowing logo



## One-of-a-kind styling

Ingenious production  
focus on details



### **Sobre o Handle**

1200W/1800W grande potência para livre escolha

12\*24 ou 12\*36mm tamanho do ponto

\* Alça médica de 285g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito

\* Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), use com segurança

**Geada rápida de 1 minuto, experiência de tratamento confortável e indolor**



**Two colors, two spot sizes are optional**



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

7558081064nm, adequado para depilação permanente de todos os tipos de pele




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



Modelo laser de diodo Exfu  
Tipo de laser Alemanha/EUA importados, 8----12bars, 800W----1200W  
Mostrar Tela sensível ao toque 4K de 14 polegadas  
Comprimento de onda 808nm ou 755nm 808nm 1064nm  
tiros 50 milhões de tiros  
Energia 10~150 j/cm2, ajustável  
Frequência 1-10 Hz

Resfriamento	Resfriamento TEC duplo de alta velocidadeAr e cabeça de tratamento de circulação de água próxima com temperatura de resfriamento semiconductor ajustável
Poder	3500W
Tamanho do ponto	12*24mm ou 12*36mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher

laser de diodo 755 808 1064

máquina de depilação a laser de diodo

laser de diodo 808nm

Máquina de depilação a laser de diodo 808nm

fabricante de laser de diodo 808nm

**7 \* 24 horas de serviço online!**  
**Bem-vindo a consultar!**