

## Exceeding your expectations

The most professional beauty machine customization service

## Surrounded by a whole set of services

Making the purchasing experience wonderful



24-Hour online  
After-sales service



15 Years Laser Beauty  
Device Manufacturer



OEM Factories  
Support customization

**Rodeado de todo um conjunto de serviços, tornando a experiência de compra maravilhosa**

**Superando suas expectativas, o serviço de personalização de máquinas de beleza mais profissional**

## High-Intensity Focused Ultrasound

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



**Máquina de rejuvenescimento da pele a laser para corpo e rosto, sistema de rejuvenescimento da pele, ultrassom focado 11D 11D HIFU**


**Descrição dos produtos**



**Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System**

**7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS**


1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment  
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.




## MF2.0MM

Unique ultra-thin  
probe Clexis patented  
technology


"Special cartridge for eyes treatment"



Utilize ultrassom de alta energia com foco na posição de tratamento, para que o tecido da pele crie a térmica, e faça células de fricção de alta velocidade para estimular o colágeno. Esse efeito de calor não prejudicará a epiderme, pois o tratamento tem acesso rápido e direto ao local de tratamento em 0-0,5 segundos, sem tocar no tecido circundante e pode ser passado diretamente para o sistema de membrana do tendão superficial (SMAS), para que possa ser feito pele firme enquanto puxa a camada muscular, rosto fino para cima para o efeito progressivo.



# Body Treatment



## • *Treatment Effect* •



Modelo	Ultrassom focado em dispositivo de terapia 7D
Nome	Ultrassom focado de alta intensidade

Alças	Facial: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D AF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Produção de energia	0,1J-2,5J (0,1J por etapa)
Espaço entre Ponto	1,0 mm-4,0 mm
Comprimento do tiro	5mm-25mm
tiros	Cada cartucho 300.000 tiros
Tamanho da tela	15 polegadas
Tensão	110V-240V, 50/60Hz

## ***Comparison before and after use***



Rejuvenescimento da pele com tela colorida sensível ao toque

1. Tela de toque grande de 15,6 polegadas, projetada humanizada
2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês sua língua nativa.
4. Serviço de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

EXFU Seiko



# 11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE



MULTI-DEPTH



**Bem-vindo a consultar mais detalhes do produto!**