

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



Máquina de depilação a laser de diodo.

- * Sem pigmentação. Adequado para qualquer tipo de pele;
- * Indicado para qualquer tipo de pele;
- * Seguro e rápido.
- * Padrão Ouro Internacional de Depilação;
- * O comprimento de onda ideal do laser 808nm ou 7558081064nm;

350g
Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal


O laser de três ondas combina 755nm 808nm 1064nm, adequado para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.

755nm para depilação de pele branca (pelos finos/ dourados).

808nm para depilação de pele amarela (natural).

1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).

Antes e depois máquina de depilação a laser de diodo de platina gelo alma soprano






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Emergency stop button

12 inch big screen quick touch easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug