



Como funciona?

Através do design científico da alça do laser de diodo, o feixe de laser de alta energia penetra instantaneamente na pele e atinge o folículo piloso durante o tratamento, a luz de saída é absorvida pela melanina no folículo piloso, destruindo assim o folículo piloso e alcançando a depilação permanente.

A largura do pulso do laser é definida mais curta do que o tempo de sensação do corpo humano, um único tiro de luz acabou, mas o corpo humano caiu sem dor, então poderia alcançar a sensação de tratamento indolor, para melhorar a experiência confortável do cliente. Máquina de depilação a laser mais eficaz.



Three wavelength

755nm 808nm 1064nm diode hair removal technologies in one handle

Três comprimentos de onda

Tecnologias de depilação de diodo 755nm 808nm 1064nm em uma alça

Emergency stop button

Online Customization

Applicator
1205mm
350g

Medical handle
350g lightweight handle

14 inch big screen
quick touch
easy operate

The image features a large, black, vertical laser hair removal machine on four casters. At the top, there is a 14-inch touchscreen display showing a woman's face. Below the screen are several control buttons and a dial. A purple diagonal line runs from the top right towards the machine. On the left side, there are four callout boxes with images and text: 1. A red emergency stop button with a yellow 'STOP' sign. 2. A black applicator handle with a green '350g' label. 3. A close-up of the medical handle. 4. A close-up of the 14-inch touchscreen displaying a woman's face.

Advantage

Fast, Painless, Permanent Hair Removal

24 hours working continuously

Reduce preparation time

Increase your profit

Minute cooling

Low system noise and strong cooling effect

No need for local anesthesia

Expand your patient base

Suitable for treatment of all parts of the body


Profundidade de Penetração

Tamanho do ponto 12x26mm / 12x24mm Tamanho do ponto, para melhor absorção de energia no folículo alvo.

O único laser com tecnologia exclusiva e dedicada para redução da dor, maior eficácia e segurança.



■ spot size:12*36



■ spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24

Versátil

O laser MLKJ inclui dois sistemas de depilação de diodo de 800 nm com comprimento de onda ideal em uma plataforma versátil.

As cabeças de laser MLKJ permitem a redução permanente dos pelos de todas as áreas do corpo. Sua tecnologia avançada reduz a dor enquanto aumenta a eficácia, permitindo tratamentos rápidos e confortáveis para pacientes e profissionais.

Efficacy

Perment hair removal for all skin type

Very fair Fair	755nm suitable for light skin hair removal	
Medium Olive	808nm suitable for neutral skin hair removal	
Brown Black	1064nm suitable for black skin hair removal	


Safety

Almost no skin scattering, no harm to the skin and sweat glands, no scar, no any side-effect


Refuse to repeat and leave No scum



1 week - 2 weeks
2 times a week
- 75 hair loss - Start to grow slowly - Smaller pores



3 week - 4 weeks
2 times a week
- Hair becomes thinner and less rejuvenate tender skin smooth body





5 week - 8 weeks
2 times a week
- Select according to hair growth status use it selectively, say goodbye repeated hair removal

Dor diminuída

Paciente comfortable por resfriamento contínuo da pele, dor e desconforto são significativamente reduzidos.

Depilação antes e depois



Tela sensível ao toque de LED

Sistema de controle inteligente

Tela 4K de 14 polegadas, experiência de toque inteligente

- * Predefinições de tratamento personalizáveis
- * Com masculino e feminino, 6 estilos de pele para escolher
- * Fácil de operar, fornecendo habilidades de operação e serviços de ensino
- * O logotipo e o idioma gratuitos podem ser personalizados na tela

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



Nossa Empresa e Panking

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Entre em contato conosco para obter mais informações sobre máquinas de beleza.