

BOOST YOUR CLINIC'S INCOME WITH ONE SMART INVESTMENT.

All-in-One Aesthetic System



Procurando a melhor máquina de remoção de cabelo de diodo?

Nossa gama de máquinas de remoção de cabelo a laser de diodo - incluindo remoção de cabelo a laser de diodo de 808nm, laser de diodo de comprimento de onda triplo e remoção de cabelo a laser de diodo inteligente - é projetado para clínicas e salões. Se você precisa de uma máquina de remoção de cabelo a laser de diodo profissional, uma máquina de remoção de cabelo portáteis a laser de diodo ou uma máquina de depilação a laser, oferecemos sistemas de alto desempenho a preços da máquina de laser de diodo competitivo. Escolha entre modelos como a máquina de remoção de cabelo a laser de diodo 808, a máquina de laser de diodo 808nm e 3 dispositivos de remoção de cabelo a laser de comprimento de onda. Também oferecemos opções para a máquina de remoção de cabelo a laser para venda, máquina a laser de diodo para venda e equipamento de remoção de cabelo a laser para uso comercial. Otimize o desempenho da sua clínica com nossa máquina de remoção de cabelo a laser para negócios, máquina de remoção de cabelo a laser industrial e máquinas de remoção de cabelo a laser.

Trusted by Laser Experts Across the Word



US AGENT

Cooperation since 2023



UK AGENT

Cooperation since 2015



CANADIAN AGENT

Cooperation since 2020



Netherlands Agent

Cooperation since 2018



GERMAN AGENT

Cooperation since 2010



SWEDISH AGENT

Cooperation since 2009



DENMARK AGENT

Cooperation since 2020



FINLAND AGENT

Cooperation since 2020



AUSTRALIA AGENT

Cooperation since 2008



FRENCH AGENT

Cooperation since 2022

Trabalhamos com clientes em todo o mundo desde 2008, incluindo muitos proprietários e distribuidores de salões.

Entre em contato conosco para visitar um site de demonstração local e ver os resultados por si mesmo.

Principais fabricantes comerciais de equipamentos de beleza de remoção de cabelo a laser



MOOTH SKIN STARTS HERE



Professional results made simple, safe, and effective.

7 KEY ADVANTAGES OF OUR MACHINE

EFFECTIVE
RESULTS




COMFORTABLE
PROCEDURE




LOW MAINTENANCE,
HIGH VALUE

SUITABLE FOR
ALL SKIN TONES
AND AREAS





SMART AND
ADVANCED
TECHNOLOGY



SAFE FOR
THE SKIN



FAST AND
TIME-SAVING







Desenvolvido pela Mingliang Technology e certificado pela FDA (EUA), MDL (Canadá) e CE (Europa),

Esta máquina é a escolha perfeita para quem prioriza a segurança e a qualidade.



MAXIMIZE YOUR ROI

Reliable technology. Proven results.
Zero hidden fees.



* 2 anos de garantia

* Serviço vitalício

* Peças de reposição gratuitas - sem custo extra

* Seguro e fácil de usar

* Maximize seu ROI

Tecnologia confiável. Resultados comprovados. Zero taxas ocultas.



EASILY ADJUSTABLE TO ANY ANGLE

Precision angle control for customized treatment positions

Facilmente ajustável

Para qualquer um

Controle de ângulo de precisão para posições de tratamento personalizadas



BIG SCREEN

All-in-one handle with
high-resolution screen

ERGONOMIC ANGLE

Easy to grab, reduces wrist strain

Anti-Slip Design – Prevents accidental drops

A peça de mão possui uma tela sensível ao toque grande para uma operação de um clique. Projetado para uso contínuo de 24 horas, oferece resfriamento ultra-rápido e de remoção de cabelos verdadeiramente indolor.



LASER HAIR REMOVAL

- 808nm Wavelength – Targets deep follicles for precise hair removal
- Fast & Painless – Large spot size, smooth-glide treatment
- Safe for All Skin Types – Fitzpatrick I–VI compatible
- Sapphire Contact Cooling – Protects skin, enhances comfort
- Long-Lasting Results – Slows regrowth, fewer sessions needed

- Comprimento de onda 808nm - alvos de folículos profundos para remoção precisa do cabelo
- Velozes e indolores - tamanho do ponto grande, tratamento de lixo suave
- Seguro para todos os tipos de pele -Fitzpatrick i -VI compatível
- Sapphire Contact Resfriando - protege a pele, aprimora o conforto
- Resultados de longa duração - Revocados retardados, menos sessões necessárias

@Long-Lasting Results

Diode Laser Hair Removal – Key Benefits



Screen interaction



Fast & Painless



Three Wavelength



Safe for All Skin Types



Silent




Ergonomics




Laser hair removal


- Selective Photothermolysis – Permanent Hair Reduction
- Safe for all skin types with minimal side effects
- Precise treatment zones – no damage to surrounding skin
- Up to two times longer-lasting results compared to standard treatments
- Faster sessions with advanced cooling for comfort
- Fast Coverage for Large and Small Areas
- Clinically proven technology used in top medical clinics



Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map



Thermal image of ordinary depilator

Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling

Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal.



Safety • Simple • Enjoy

All-in-One Care One Smart Device



Elight



980 Laser



Microneedle



Picosecond

One Machine
Your Choice of
Functions!

Enjoy Multi-Function Treatment— At No Extra Cost!



Desfrute da personalização completa do OEM e ODM, começando com apenas uma unidade - perfeita para pequenas empresas e marca personalizada



★ WINNER ★
OF THE 2025



Winner of the 2025
aestheticians choice awards

Entre em contato conosco hoje para obter o melhor preço da máquina de remoção de cabelo a laser e descubra por que profissionais do mundo compram máquinas de remoção de cabelo a laser de diodo de nós

Product Parameter								
Device Name	Diode laser hair removal machine							
Model Number	Vertical EXFU 808 V2							
Wavelength	□ 808mmtechnology □ 755+808+1064mm □ 755+808+940+1064nm							
Screen size	14 inch 4K Style touch screen							
Pulse Duration	1-300ms							
Frequency	1-10hz							
Spot size	□	12*20mm	□	12*35mm	□	12*24mm	□	12*36
Energy	1-150J/cm2							
Cooling System	□	Air cooling+TEC cooling +Water cooling +Sapphire Substrate	□	Compressor Cooling +Water Cooling +Sapphire Substrate+Air cooling				
Voltage	□	AC220V 50HZ	□	AC110V 60HZ				
Dimension of machine	429*422*1265mm							
Package	Aluminum box							
Warranty	2 years for machine , 1 year for handle							

Aplicação: comparação de efeitos do tratamento
Máquina de remoção de cabelo a laser de platina de platina de gelo para remoção de cabelo segura e permanente em todas as peles

Nome do dispositivo	Máquina de remoção de cabelo a laser de diodo			
Número do modelo	Exfu vertical 808 V2			
Comprimento de onda	□ 808mmTechnology □ 7558081064mm □ 7558089401064nm			
Tamanho da tela	Tela de toque de estilo 4k de 14 polegadas			
Duração do pulso	1-300ms			
Frequência	1-10Hz			
Tamanho do ponto	□	12*20mmm	□	12*35mmm □ 12*24mm □ 12*36
Energia	1-150J/cm2			
Sistema de resfriamento	□	Resfriamento de ar resfriamento TEC resfriamento de água substrato de safira		□ Resfriamento do compressor resfriamento de água substrato de safira resfriamento de ar
Tensão	□	AC220V 50HZZ	FALSO	AC110V 60Hz
Dimensão da máquina	429*422*1265mm			
Pacote	Caixa de alumínio			
Garantia	2 anos para a máquina, 1 ano para identificar			

Comentários de compradores

Tela Máquina de remoção de cabelo a laser Fordiode



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



Prazo de entrega:	7 dias úteis.
Método de entrega:	Expresso serviço de porta a porta, como DHL, UPS, FedEx, TNT, etc.
Embalagem:	Caixa de alumínio com espuma