

PERMANENT PAINLESS
3 WAVELENGTHS
755NM 808NM 1064NM

For all skin types, Triple wavelength laser work together



Vantagem

1. Tecnologia avançada: tecnologia de sinterização de estanho dourado,
2. Alças: Barras de laser Alemanha/EUA, 10bar, 1000w. 12 bar, 1200w. 16bar 1600w maior potência, real depilação permanente indolor

3. Tamanho do ponto 12*20mm / 12*35mm, frequência 1-10Hz

4. Funcionamento contínuo: O sistema de resfriamento semicondutor do condensador ar água TEC funciona continuamente por 24 horas sem parar, mesmo no verão sem ar-condicionado.

tipo de laser	755nm/808nm/1064nm
barra de laser	10bar/12 bar/16bar, importado da Alemanha/EUA
Tecnologia	Tripe Waves 7558081064nm Tecnologia
Potência de saída	1000w/1200w/1600w
Sistema de exibição	Tela de toque de cor verdadeira de 10 polegadas
tiros de alça de laser	40 milhões de vezes
Energia	10~150 j/cm2, ajustável
Duração do pulso	10~300ms ajustável
Frequência	1~10Hz
Poder	3500W de potência
temperatura do cristal	-29~5°C
G.W.□Tamanho da caixa	93KG, 115*59*61cm


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



Velocidade 808nm: Comprimento de onda padrão dourado para todos os tipos de cabelo depilação a laser

Alex 755 nm: Específico eficaz para cabelos loiros, cabelos finos depilação a laser

Pulso longo 1064 nm: Específico eficaz para peles escuras e bronzeadas

Treatment effect

Suit to any color of skin



Before&After





We help you

Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After

Exibição real dos efeitos do tratamento: depilação real, indolor e permanente, com resultados óbvios. Nós prometemos que seus clientes e você ficarão absolutamente satisfeitos com nossa qualidade e efeitos de tratamento.



Screen Image

12.8 inch touch screen
easy to operate.



OEM profissional, serviços do ODM:

- Imprimir qualquer cor.
- Imprima seu logotipo na máquina.
- Adicione qualquer idioma ao sistema da máquina.
- Projete um invólucro de máquina exclusivo para você, forme sua própria marca no mercado.
- Projete uma nova interface e sistema de máquina, tornando-o mais conveniente para você e seus clientes.

Certificações

Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



Depois do serviço:

Considerando a longa distância entre nós e nossos clientes, e para melhor atendê-los, nossa empresa constrói uma tecnologia profissional após a equipe de serviço.

Nosso técnico fornecerá uma solução oportuna para qualquer problema da máquina e preparará os documentos para você dentro de 24 horas.

Você também pode entrar em contato conosco por telefone, online etc.

Customer visit



SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month