

 **Smayer**

**A new  
winner  
is born!**



**2021 WINNER  
EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD**

**V28: Máquina de depilação a laser de diodo**

- 1) Depilação mais forte, mais rápida e mais inteligente
- 2) Nova tecnologia 3D 755nm 810nm 1064nm
- 3) Mais forte 800/1000/1200/1600 watts, 40% mais rápido



**Por que todos os salões de beleza, esteticistas preferem a máquina de depilação a laser de diodo 808nm?**

- A) Mais seguro, sem efeitos colaterais na pele e glândulas sudoríparas, sem cicatriz.
- B) 755nm808nm1064nm, adequado para todos os tipos de pele, pele negra e cabelos finos podem ser facilmente tratados, adequados para todos os tipos.
- C) Longa largura do laser, alta energia, eficaz para os folículos capilares produzirem acúmulo de calor, depilação permanente.
- D) Rápido! O tamanho grande do ponto 12\*35mm pode levar à velocidade do tratamento, velocidade e eficiência do tratamento.
- E) sistema de resfriamento forte pode fazer anestesia epidérmica momentânea, sem qualquer dor durante.

**Sobre alças**






Sistema de resfriamento contínuo ICE PLUS. O processo de tratamento é mais confortável.  
Pode trabalhar continuamente por 24 horas.



**Just One minute!**  
Quick cooling down to **-25°C**



# Treatment Comparison



## Programa de máquina de exibição de tela

1. Tela grande de 14 polegadas, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele, software inteligente de configuração
3. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
4. Serviço de programa OEM gratuito (idioma/logotipo/sistema/cor...)

# FREE LOGO SERVICE







# 14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback Top10 Supplier
- OEM & ODM SERVICE



Design de P & D Equipes de design e desenvolvimento dos Estados Unidos e da Alemanha.  
 Linha de produção madura certificada e testada e equipe de inspeção de qualidade e linha de produção padrão.  
 O que mais nos preocupa é que produtos de alta qualidade são o padrão para manter a cooperação.

## Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



## Parâmetros do produto



|                                                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modelo                                                                  | Laser de Diodo V28                                       |
| Tipo de Laser                                                           | Alemanha/EUA importados, 10 barras, 12 barras, 16 barras |
| Mostrar                                                                 | Tela sensível ao toque 4K de 14----15,6 polegadas        |
| Comprimento de onda                                                     | 755nm 808nm 1064nm                                       |
| Tiros                                                                   | 40 milhões de tiros                                      |
| Energia                                                                 | 10~150 j/cm2, ajustável                                  |
| Frequência                                                              | 1-10Hz                                                   |
| Resfriamento                                                            | TECArefecimento a ArÁgua                                 |
| Poder                                                                   | 3500W                                                    |
| Tamanho do ponto                                                        | 12*20mm/12*35mm para escolher                            |
| Tensão                                                                  | 110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher                 |
| Peso líquido                                                            | 95Kg                                                     |
| Peso bruto                                                              | 105Kg                                                    |
| Tamanho da máquina                                                      | 45*52*110 cm                                             |
| Tamanho da caixa                                                        | 56*70,4*125cm                                            |
| Prazo de entrega: 3-7 dias úteis após o pagamento                       |                                                          |
| Forma de entrega: por via aérea, DHL, TNT, Fedex ou agente de entrega   |                                                          |
| Antes da entrega: teste de vídeo e fotos                                |                                                          |
| Após a entrega Garantia: 2 anos, oferecemos serviço pós-venda impecável |                                                          |
| <b>Pac rei e transporte</b>                                             |                                                          |



# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month