

 Smayer

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

Máquina de remoção do cabelo do laser do diodo v28

- 1) Remoção mais forte, mais rápida e smarterhair
- 2) nova tecnologia 3D 755NM 810NM 1064NM
- 3) mais forte 800/1000/1200 / 1600watt, 40% mais rápido



Por que todos os salões de beleza, esteticistas preferem máquina de remoção de cabelo laser de diodo 808nm?

- A) Mais seguro, sem efeitos colaterais na pele e nas glândulas de suor, sem cicatriz.
- B) 755nm 808nm 1064nm, adequado para todos os tipos de pele, pele preta e cabelos finos podem ser facilmente tratados, adequados para todos os tipos.
- C) Longa largura a laser, alta energia, eficaz para os folículos pilosos produzem acumulação de calor, depilação permanente.
- D) Rápido! O tamanho grande 12 * 35mm pode solicitar a velocidade do tratamento, a velocidade do tratamento e a eficiência.
- E) Forte sistema de resfriamento pode tornar a anestesia epidérmica momentânea, não qualquer indolor durante.

Sobre alças

Remoção permanente de segurança comprovada indolor para todos os tipos de pele.

ICE Plus Contínuo Sistema de Refrigeração. O processo de tratamento é mais confortável. Pode funcionar continuamente por 24 horas.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Feedback do cliente

Treatment Comparison



Tela de exibição

1. 14 polegadas de tela grande, toque rápido
2. Masculino & femal, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele Configuração de software inteligente
3. 6 Opções de idioma, sua língua nativa pode ser adicionada
4. Serviço gratuito do programa OEM (linguagem / logotipo / sistema / cor...)

FREE LOGO SERVICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Projeto de Design de R & D e equipes de desenvolvimento dos Estados Unidos e da Alemanha.

Linha de produção madura certificada e testada e equipe de inspeção de qualidade e linha de produção padrão.

O que mais nos importamos é produtos de alta qualidade são o padrão para manter a cooperação.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Parenters de produtos



Modelo	Laser de diodo v28.
Tipo de laser.	Alemanha / EUA Imported, 10bars, 12 bares, 16 bares
Exibição	14 ---- 15,6 polegada 4K tela sensível
Comprimento de onda	755nm 808nm 1064nm.
Tiros	40 milhões de tiros

Energia	10 ~ 150 j / cm ² , ajustável
Frequência	1-10hz.
Resfriamento	TEC ar resfriamento de água
Poder	3500W.
Tamanho do ponto	12 * 20mm / 12 * 35mm para escolher
Voltagem	110V / 60Hz ou 220V / 50Hz para escolher
Peso líquido	95 kg.
Peso bruto	105kg.
Tamanho da máquina	45 * 52 * 110 cm
Tamanho da caixa	56 * 70.4 * 125cm

Tempo de entrega: 3-7 dias úteis após o pagamento


Maneira de entrega: pelo AIR, DHL, TNT, FedEx ou Agente de Entrega

Antes da entrega: testando vídeos e fotos

Após a garantia de entrega: 2 anos, ofereça serviço pós-venda impecável

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month