



Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

Barras de laser dos EUA refrigeração do condensador TEC Sesterm bomba de água da Itália
Preço de fábrica, serviço OEM / ODM.

Descrição do produto



2years Warranty



102 Countries

60,000+ Customers



Vantagens

1. Tecnologia avançada: laser de diodo 808 nm; 3 ondas Alex 755nm, velocidade 808nm e yag 1064nm para opção, ternos para todos os tipos de pele e cabelo
2. Poderoso: barras de laser importadas da Alemanha, módulo de laser de ouro
3. Tratamento rápido: frequência de 1-10 Hz, tratamento em movimento.
4. Trabalho contínuo 12h: Ar água sistema de resfriamento TEC exclusivo, controla a temperatura constante da água 24 °C, garante que a máquina trabalhe continuamente durante todo o dia, mesmo no verão sem ar-condicionado.
5. Rápida circulação de água: Bomba de água Ital com fluxo de água de 6,5 L / min.
6. Fácil de operar, com manual do usuário, CD, arquivos de parâmetros e serviço online de 14h * 7 dias, para ajudá-lo a usar a máquina.

Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before



1 Minute
and you're done!

Different spot size Handle color optional



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Detalhes da alça

- 1) 10bars / 12bars / 16 bars, 10-40 milhões de tiros.
- 2) Ponto grande 12 * 20 mm / 12 * 38 mm para remoção rápida do cabelo.
- 3) Há um contador de dígitos na alça, veja o número de tiros claramente.
- 4) Cristal de safira de resfriamento de gelo congelado, para remoção de pelos sem dor.

808 Hair Removal treatment pictures



Função


O laser de 3 ondas combina 755nm 808nm 1064nm, adequado para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.




755 nm for white skin (fine, golden hair removal);




808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064nm for black skin (black hair removal)



A natural



B energy absorbed by hair




C hair follicle died


Treatment effect



Hair in the treatment area can be easily pulled out



Before




After



Before



After



Before



After

Before



After



Programa de Máquina

1. Tela de toque grande de 14 polegadas, projetada humanizada
2. Masculino / feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês sua língua nativa.
4. Serviço gratuito do programa OEM (logotipo / sistema...)



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

1.Sobre mingliangkj:

Nossa empresa tem 13 anos no setor de beleza, e preza pela qualidade e preço dos produtos.

Company advantage

Service users all over the world



2. Serviço OEM / ODM

- >> OEM seu próprio corpo de máquina.
- >> Faça o OEM do seu próprio software de programa.
- >> Cores bonitas da máquina OEM.
- >> Imprima seu LOGO no corpo da máquina e na tela.

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design




3. Equipe de R&D e demonstração de inspeção de qualidade

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



4. Exibição de certificado

