

# Picosecond laser



## Possui laser picossegundos

>> **Sem lesão** à pele e ao folículo piloso; **sem risco** de cicatrizes.

>> Instantaneous blasting alta tecnologia a laser, padrão internacional de produção, teste técnico estritamente.

>> Imported stone **Cassete Q-switch** mecanismo, todo o laser sólido, sem substituir o Q-switch.

>> **Sem dor** tratamento, pouco efeito colateral.



# HANDLE-ADVANTAGE



## specification

- **Multiple choice**  
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**  
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**  
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable  
532nm



Adjustable  
1064nm



Black doll  
1320nm



Fixed  
755nm



Fixed  
532nm



Fixed  
1064nm



Seis cabeças ajustam o tamanho do ponto de 1 mm a 7 mm.

1064nm/532nm ajustável, 1064nm/532nm/1320nm/755nm fixo.

## Working Principle



\* Fixo 1064/532nm usado para remoção de tatuagem, remoção de lábios, remoção de sobrancelha, remoção de Nevo de Ota, remoção de fungo de unha.

\* Fixo 1320nm usado para clareamento da pele, redução de poros, lifting de pele.

\* Fixo 755nm usado para clareamento da pele, remove o amarelo pele, cloasma, pigmento da idade

\* Ajustável 1064/532nm usado para tratamento rápido de grande área, tamanho do ponto 1-7mm ajustável.



Professional Screen, Easy operation



8,4 polegadas tela de toque grande da cor verdadeira, experiência de toque super legal  
 6 idioma para sua escolha, linguagem especial pode ser adicionada  
 serviço OEM são aceitos, como estilo de cores da máquina

## Informações de tamanho

|                |   |
|----------------|---|
| APPLICATION    | 1)Tattoo removal<br>2)Eyebrow embroidery removal<br>3)Eyeline removal<br>4)Freckles removal<br>5)Skin rejuvenation<br>6)Lipline removal<br>7)Pigment treatment<br>8)Whitening |
| wavelength     | 1064nm&532nm&755 nm & 1320nm<br>&1064nm(Adjustable )&532nm(Adjustable )   |
| Pulse energy   | 1-1500MJ/CM   |
| Width of Pulse | 0-10ns  |
| Frequency      | 1-10HZ  |
| Light spot     | 1-7mm   |
| Power supply:  | 220V, 6A or 110V, 12A   |
| color          | Blue and black color  |
| Packing method | Aluminum Packing  |
| N.W            | 20kg  |
| G.W            | 30kg  |
| Machine        | 35cm*45cm*35cm(L*W*H)   |
| Aluminum box   | 46*49*60cm(L*W*H)   |



Plastic foam:6cm



strong and beautiful  
aluminum alloy case



N.W 20KG



G.W 30KG

**Nossa fábrica**

# 15 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback  
Top10 Supplier
- OEM & ODM  
SERVICE

## Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity  
R&D capability for customization  
Professional certifications and approvals

Temos Produção Profissional P&Ddepartamento, Pode fornecer suporte técnico□  
2 anos de garantia



# Custom Services

Customized service to meet your needs




CUSTOM SCREEN



MACHINE COLORS



MACHINE SYSTEM



TROLLEY ALUMINUM BOX



PHONE HOLDER