





## DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal  
One minute cooling -21°C

### Quatro vantagens

**1,3 ondas 1064nm Diodo 808nm 755nm**, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados


Alta potência: NOVA alça de 1000 W/ 1200 W/1600 W para opções

**2. Grande tamanho do ponto 15\*25mm, 12\*35mm** solução para depilação facial e corporal!

**3.Sistema de resfriamento:** Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.

**4. Longa vida:** garantia de suporte de vida dupla


## 3 in 1 all skin type can be used



755 nm for white skin (fine, golden hair removal );



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

### **máquina de depilação a laser de diodo de platina de gelo.**

- Sem pigmentação. Adequado para qualquer tipo de pele;
- Adequado para qualquer tipo de pele;
- Seguro e rápido.
- Padrão Ouro Internacional de Depilação;
- O comprimento de onda ideal do laser;

# TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser



Sistema de refrigeração: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.

handle weighs only 350g

Available in **black or white**



**Grande tamanho do ponto: A alça pesa apenas 350g! 15\*25mm, 12\*35mm solução de depilação facial e corporal!**

## working principle

### Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth





**Punho da máquina de depilação a laser de diodo: Resfriamento rápido, tratamento indolor.**



**combinações de laser de ondas 755nm 808nm 1064nm, ternos para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.**


**755nm para depilação de pele branca (pelos finos/ dourados).**

**808nm para depilação de pele amarela (natural).**

**1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).**

**Antes e depois da máquina de depilação a laser de diodo de platina de gelo**

## Treatment effect comparison



**Aplicação: Comparação do efeito do tratamento**  
**ICE Platinum Diode Laser Hair Removal Machine para depilação segura e permanente em todas as peles**

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento de onda/tipo do laser       | preço da máquina de depilação a laser de diodo de platina de gelo laser 755/808/1064 |
| Poder                                   | 3000W;                                                                               |
| Saída de energia do laser               | 0-150J/cm2 (ajustável)                                                               |
| Largura de pulso do laser               | 10-800ms (ajustável);                                                                |
| Frequência de saída de pulso            | 1-10 Hz;                                                                             |
| Tamanho do ponto                        | 15*25mm <sup>2</sup> /10*20mm <sup>2</sup> opção                                     |
| Interface Operativa LCD                 | Ecrã tátil LCD True Color de 10,4 TFT                                                |
| Sistema de refrigeração<br>Barra laser: | Águaarcondensador TEC<br>Opção de 10 ou 12 barras PCS                                |
| Tamanho da máquina                      | 105*40*40cm                                                                          |
| Tamanho do pacote:                      | 115*59*61cm                                                                          |
| Peso líquido                            | 35KG                                                                                 |
| Fonte elétrica                          | 220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz                                                           |

## Comentários dos compradores

### Tela para máquina de depilação a laser de diodo de platina de gelo

# About the Shipping

**We can offer the door to door services  
by air or by sea** just depend on your actual request.

Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...





# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prazo de entrega:</b>  | <b>3 dias úteis.</b>                                                   |
| <b>Método de Entrega:</b> | <b>Serviço porta a porta expresso, como DHL, UPS, FedEx, TNT, etc.</b> |
| <b>Embalagem:</b>         | <b>Caixa de alumínio com espuma</b>                                    |