





- O equipamento da máquina com condensador TEC ar água, o melhor sistema de resfriamento, mantém a máquina funcionando continuamente.
- A máquina adota sistema de resfriamento de contato de safira, a temperatura da alça seria -5-3 °C, o tratamento é muito confortável e indolor.
- Bomba importada da Itália, 2 filtros, 1 separado para impurezas, outro para amolecimento da água.
- Adequado para todos os tipos de depilação com indolor e permanente.



**Efeito da máquina de depilação a laser de diodo 1600W do tratamento.**

## For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

### Lidar com Introdução:

- Laser de sinterização de estanho importado dos EUA 16 bar 1000W, tamanho esportivo 12\*35mm
- A alça com poderoso efeito de resfriamento aumenta o conforto e reduz a dor durante o tratamento.
- O equipamento de alça com contador mostra os shorts exatos.



- Máquina de depilação a laser de diodo 1600W usada tela de toque colorida de 14 polegadas.
- Seis tipos de opções de tipos de pele, fáceis de operar.

Diferentes linhas de energia adequadas para diferentes países e regiões.

## Power cord classification



Embalagem e envio

Embalagem da máquina	Caixa de alumínio com espuma para garantir a segurança do produto
antes do envio	Teste de máquina
Prazo de entrega	3-5 dias úteis após o pagamento
Tipo de entrega	Oferece serviço porta a porta por via aérea, como a DHL
Ao receber mercadorias	Oferecemos serviços de coração a coração, garantia de 2 anos para toda a máquina

# PACKAGING



Built-in prevention  
Collision bubble



Tight packaging



3-5 business days  
delivery