

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Vantagem do laser de diodo laser de diodo 755 808 1064

1. 755 808 1064 nm da Technology.
2. Para toda a remoção de estilo de pele e cabelo.
3. Eficaz para os folículos capilares produzem acúmulo de calor, depilação indolor permanente.
4. Quase nenhuma dispersão da pele, nenhum dano à pele e glândulas sudoríparas, nenhuma cicatriz, nenhum efeito colateral



5. Resfriamento a ar resfriamento a água resfriamento TEC 3 em 1 sistema.24 horas de capacidade de trabalho,
6. Tamanho grande do ponto de 12*38mm, reduz o tempo de tratamento para o original 1/5
7. Adicione logotipo e idioma gratuitamente.


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



- * Tela True Color 4K de 14 polegadas, oferecendo uma experiência de toque super legal.
- * Serviço OEM é aceito. parâmetro de ajuste está ok.
- * Adicione seu logotipo e idioma gratuitamente

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair remoavl





Descrição dos produtos





High-quality laser bars imported from USA

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal



10bar
1000W



12bar
1200W



16bar
1600W

755 808 1064nm Tecnologia de gelo platina é a tecnologia mais avançada para depilação. Especialmente para diferentes estilos de pele e cabelo.



- * Barra de laser importada coerente dos EUA.
- * 10-40 milhões de disparos (a mais nova barra de laser dourada)
- * 10bar 12bar 16bar, para escolher.
- * 1000w/1200w/1600w grande potência,

Especificação da máquina de depilação a laser de diodo

Item	Laser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
tipo de laser	Laser de diodo, 12bars/16bars
Potência de cada barra	100w

Sistema de exibição	Ecrã tátil 4K de cor verdadeira de 14 polegadas
Comprimento de onda	808nm/755nm/1064nm
Tamanho do Ponto	12*20mm ² /12*35mm ²
vida útil do punho do laser	808nm:Pelo menos 10-40 milhões de tiros
Energia	10-150 J/cm ² ajustável (até 150J/cm ² opcional)
Duração do pulso	40~800ms ajustável
Frequência	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeração	Condensador de semicondutores TECcirculação de água fechada
Lidar com energia	1000w / 1200w / 1600w
Potência da máquina	3000w
temperatura do cristal	-20~3°C
Requisito de energia	AC220V/110V 50~60Hz

Custom Section



OEM profissional, serviços do ODM:

- Imprimir qualquer cor.
- Imprima seu logotipo na máquina.
- Adicione qualquer idioma ao sistema da máquina.
- Projete um invólucro de máquina exclusivo para você, forme sua própria marca no mercado.
- Projete uma nova interface e sistema de máquina, tornando-o mais conveniente para você e seus clientes.

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.

潍坊明亮电子有限公司

坚守客户价值不动摇·让客户满意

坚守员工价值不动摇·让员工成长

Hold Fast to customer's value to make them feel satisfied

Hold Fast to employees' value to let them develop



Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.

Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

About the Shipping

We can offer the door to door services
by air or by sea just depend on your actual request.
Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...

