

NEW ! Technology



Vantagem da máquina de depilação a laser de diodo de titânio 1600W

1. O sistema de depilação a laser de diodo 7558081064nm usa, adequado para todos os tipos de pele de depilação.
2. Barras de laser douradas importadas da Alemanha ou dos EUA, vida útil máxima de 40.000.000
3. Sistema de resfriamento 1600WTEC, garante que o laser funcione continuamente sem ar condicionado no verão
4. Sem cicatriz, sem qualquer efeito colateral.
5. Alta potência, sem dor, 3-5 sessões de depilação permanente

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



12*20mm or **12*35mm** handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

12*20mm {




12*35mm {



1 minuto de tratamiento!


**NEW !
Technology**





**High-quality
laser bars
imported from
USA**

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal



⌚ 10bar
1000W




⌚ 12bar
1200W



⌚ 16bar
1600W

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

The handle equipped with 3 wavelength: Alex 755nm, speed 808nm and long pulse 1064nm

Speed 808nm: Golden standard wavelength for all hair types

Alex 755nm: Specific effective for blonde hair, fine hair

Long Pulse 1064nm: Specific effective for dark, tanned skin



3 em 1 sistema de refrigeração: Arrefecimento a ar Arrefecimento a água Arrefecimento TEC 3 em 1 sistema. 24 horas de capacidade de trabalho
12*20mm / 12*35mm Tamanho grande do ponto, reduz o tempo de tratamento para o original 1/5



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of $1.2 \times 3.5 \text{ cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.



* 12,4 /14 polegadas Tela sensível ao toque True Color, oferecendo uma experiência de toque super legal.

* Serviço OEM é aceito. parâmetro de ajuste está ok.

* Adicione seu logotipo e idioma gratuitamente

The new 14-inch screen is clear easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

Especificação de Máquina de depilação a laser de diodo de titânio 1600W

Item	Laser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
tipo de laser	Laser de diodo, 10bar 12bars/16bars
Potência de cada barra	100w/Bar
Sistema de exibição	Ecrã táctil de cor verdadeira de 12,4/14 polegadas
Comprimento de onda	808nm/755nm/1064nm
Tamanho do Ponto	12*20mm²/12*35mm²
vida útil do punho do laser	Pelo menos 20-40 milhões de tiros