

Serviço OEM/ODM

Qualquer estilo, qualquer cor que você quiser

## Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



## CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,  
product testing certification, product patent authority,



Mostra de máquinas

Facilite o seu negócio de beleza

Uma série de soluções de aquisição estética baseadas em energia

# Stronger, Faster Two Handles

With 14-inch HD 4K Screen

## Vantagens

- \* Barra laser Dilas importada EUA ou Alemanha.
- \* Mais de 40 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisam mudar de novo identificador.
- \* 808nm Todos os tipos de pele podem ser usados
- \* Alta potência: NOVA alça de 1200W /1800W para opções
- \* Tamanho do local do punho médico 12\*24mm ou 12\*36mm, solução de remoção de pêlos faciais e corporais!
- \* Sistema de resfriamento: sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.
- \* Longa vida: 40 milhões de tiros

# DIODE LASER

1200W / 1800W Soprano Titanium hair removal machine

ALMA SOPRANO TITANIUM  
Diode Laser

**Smayer**  
Shandong Smayer Electronics CO.,LTD

## 1. Visor do Manípulo

# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



2.1200w, 1800w grande potência para livre escolha. Tamanho do ponto de 12\*24 ou 12\*36 mm.

\* Alça médica de 350g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito

\* Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), use com segurança



3. Resfriamento

- \* Ligue a máquina, esfrie imediatamente, remova imediatamente os pelos
- \* Bom resfriamento, maior vida útil do cabo
- \* Efeito de depilação indolor com gelo real

## Handle display

① Optional 12\*24mm/12\*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.  
Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

## Cooling effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.



Efeito do tratamento

## Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

## Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

### 4. Programa da máquina de exibição de tela

1. Tela grande de 14 polegadas, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele, software inteligente de configuração
3. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

# New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



## 5. Serviço OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

Exceeding  
Your Expectations

The Most  
**Professional**  
Beauty Machine  
**Customization** Service

 24-Hour online  
After-sales service

 15 Years Laser Beauty  
Device Manufacturer

 OEM Factories  
Support customization

## 6. Exibição do certificado

Design de P & D Equipes de design e desenvolvimento dos Estados Unidos e da Alemanha. Linha de produção padrão. Linha de produção madura certificada e testada e equipe de inspeção de qualidade. O que mais nos preocupa é que produtos de alta qualidade são o padrão para manter a cooperação.