

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily




Vantagens da depilação a laser de diodo

- * Laser de diodo de alta potência com tecnologia de resfriamento agradável, para depilação sem dor!
- * O laser de diodo permite que a luz penetre mais profundamente na pele e seja mais seguro do que outro laser. porque pode evitar o pigmento melanina na epiderme da pele, podemos usá-lo para a depilação permanente de todos os pelos coloridos em todos os 6 tipos de pele, incluindo a pele bronzeada.
- * Adequado para qualquer pêlo indesejado em áreas como rosto, braços, axilas, peito, costas, biquíni, pernas... Também renova a pele e endurece a pele ao mesmo tempo.
- * Frequência 1-10hz.treatment fastly!!! Máquina para depilação rápida e permanente. Sem dor!!

Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



- * Tamanho do ponto 12*20mm, 12*35mm, para opção
- * Alça de 450g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito
- * Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), use com segurança

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal



Programa de máquina de laser de diodo

1. Tela grande de 12,4 polegadas, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele, software inteligente de configuração
3. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)




Nome do Produto	Máquina de depilação a laser Ice Platinum
Barra de laser	Alemanha/EUA importados, 10 bar, 12 bares, 16 bares
Comprimento de onda	755nm 808nm 1064nm
Energia	0-150J/cm ²
Frequency	1-10hz
Largura do pulso	40-800ms
Interface Operativa LCD	Tela sensível ao toque True Color de 12 polegadas
Sistema de refrigeração	Cabeça de tratamento de circuito de ar e água fechada com temperatura de resfriamento de semiconductor ajustável
Poder	4000W
Fonte elétrica	220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

