



808 Diode Laser

Big Power: 1000w 1200w 1600w

Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm

For different skin type: white, brown ,black

Descrição dos produtos

Machine Parts



Nome do Produto
tipo de laser

Máquina portátil de depilação a laser de diodo
755nm/808nm/1064nm

6barra de laser	8 barras/10 barras/12 barras/16 barras, importadas da Alemanha/EUA
Potência de saída	800w/1000w/1200w/1600w
Sistema de exibição	Ecrã tátil de cor verdadeira de 10,4 polegadas
tiros de alça de laser	40 milhões de vezes
Energia	10~150 j/cm2, ajustável
Duração do pulso	10~300ms ajustável
Frequência	1~10Hz
Poder	2500w
temperatura do cristal	-29~5°C



Vantagem

1. Tecnologia avançada: tecnologia de sinterização de estanho dourado,
2. Alças: Barras de laser Alemanha/EUA, 8 a 16 barras, 800 a 1600 W de potência para depilação mais rápida e melhor, depilação real indolor e permanente, com resultados óbvios.
3. Tratamento rápido: tamanho de ponto grande / 12*20mm / 12*35mm, frequência 1-10Hz, maior eficiência
4. Trabalho contínuo: condensador TEC ar água sistema de resfriamento de semicondutores

Lidar com exibição

Handle display Handle color optional

weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process



12*20mm



12*35mm



12*20mm




12*35mm

O sistema de resfriamento TEC mais avançado dentro desta máquina para fornecer resultados de resfriamento super bons.

24 horas de tempo de trabalho. Material de safira. Experiência real sem dor!

Laser show Handle laser bar optional



Speed Diode Laser 808nm: Comprimento de onda padrão dourado para todos os tipos de cabelo depilação a laser

755nm: eficaz específico para cabelos loiros, depilação a laser de cabelos finos

ND YAG 1064nm: Eficaz específico para pele escura e bronzada

Before and After

Treatment comparison



Product Display



Para mais detalhes do produto, consulte imediatamente!