

Vantagens

- * Barra laser Dilas importada EUA ou Alemanha.
- * Mais de 40 milhões de tiros, mais de 3 anos não precisam mudar de novo identificador.
- * 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados
- * Alta potência: NOVA alça de 1000W/ 1200W/1600W para opções
- * Tamanho do local do punho médico 12*24mm, 12*36mm, solução de remoção de pêlos faciais e corporais!
- * Sistema de resfriamento: sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.
- * Longa vida: 40 milhões de tiros

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



Lidar com Exibição

1200 w, 1800 w grande potência para livre escolha

Tamanho do ponto de 12*24 ou 12*36 mm

- * Alça médica de 350g, peso leve, tratamento de deslizamento rápido gratuito
- * Com luz indicadora, para mostrar a condição de trabalho (na máquina e na alça), use com segurança



1. Resfriamento de gelo de platina

- * Ligue a máquina, esfrie imediatamente, remova imediatamente os pelos
- * Bom resfriamento, maior vida útil do cabo
- * Efeito de depilação indolor com gelo real

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...




2. Uso de segurança em todos os tipos de pele

1. Alex 755nm para pele clara

2. Diodo de velocidade 808nm para pele amarela

3. Long Pulse 1064nm para pele mais escura



3. Efeito do Tratamento

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer
Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4.Exibição de tela Programa da Máquina

1. Tela grande de 14 polegadas, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele, software inteligente de configuração
3. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

5.Serviço OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Exibição do certificado

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Design de P & D Equipes de design e desenvolvimento dos Estados Unidos e da Alemanha. Linha de produção padrão. Linha de produção madura certificada e testada e equipe de inspeção de qualidade. O que mais nos preocupa é que produtos de alta qualidade são o padrão para manter a cooperação.

SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month