



The image features a black, professional-grade diode laser hair removal machine on the left. It has a digital touchscreen display at the top showing various settings and icons. Below the screen are two red emergency stop buttons and a power switch. The machine is mounted on a stand with four wheels. Two long, black, flexible treatment cables are attached to the front. To the right of the machine, three women with different hair colors (dark, brown, and blonde) and skin tones are posing in black, backless dresses. They are looking towards the camera with confident expressions. The background is a solid black, creating a high-contrast, professional aesthetic.

Diode laser hair removal

Big Power: 1200w 1800w
Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm
For different skin type: white, brown ,black

15 anos de fábrica, 2 anos de garantia, 102 países, mais de 60.000 clientes
MLKJ——Toune seu negócio de beleza mais fácil



Facial TIP!

diode laser hair removal

◆◆◆

Easily treat areas that are normally hard to reach!

Improved Reach

This unique facial head allows you to reach areas of difficult access such as ears, nose, and interlining, among others.

ICE with cold Sapphire tip, protects the epidermis while keeping the heat in the dermis, where the follicles are located.

Facial TIP:

Specifications: Diode, 808 nm, Spot Size $\Phi 6$ mm




Depilação a laser de diodo

Trate facilmente áreas que normalmente são difíceis de alcançar!

Alcance aprimorado

Esta cabeça facial exclusiva permite alcançar áreas de difícil acesso, como orelhas, nariz e entreteela, entre outros.

ICE com ponta de safira fria, protege a epiderme enquanto mantém o calor na derme, onde se localizam os folículos



Vantagens

1. 3 ondas 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados
- Alta potência: NOVA alça de 1000 W/ 1200 W/1600 W para opções
2. Grande tamanho do ponto 15*25mm, 12*35mm solução de depilação facial e corporal!
3. Sistema de resfriamento: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir que a máquina funcione o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.
4. Longa vida: garantia de suporte de vida dupla

Mais novo 100w cada barra, nova alça atualizada, peso 350g, tratamento fácil de fazer.

8 bar 800w; 10 bar 1000w; 12 bar 1200w; 16 bar 1600w



Depilação a laser de diodo:

»»Segurança: Sem queimaduras na pele, sem danos à pele e glândulas sudoríparas, sem cicatriz, sem qualquer efeito colateral.

»»Rápido: tamanho de ponto grande 12*38 mm², tratamento eficaz e rápido em grandes áreas de tratamento

»»Depilação permanente: remove todos os hairs de todos os tipos de pele, inclusive bronzeada.

»»Temperatura do cristal: ~5-3°C, reduz a dor e aumenta a sensação de conforto no tratamento.

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier




The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



1. Depilação indolor , nenhum efeito colateral. 2. Potência forte, módulo de diodo laser importado da Alemanha, 10 bar, 12 bares, 16 barras disponíveis.
3. Grande tamanho do ponto 12*20 mm or 12*35mm, para depilação rápida.
4. Melhor sistema de resfriamento: condensador semiconductor de ar água TEC, temperatura da água pode ser controlada entre 26°C—28°C, 24 horas de trabalho contínuo.



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Lidar com tempo de vida longa 20-40 milhões de tiros

Velocidade 808nm: Comprimento de onda padrão dourado para todos os tipos de cabelo

Alex 755 nm: Específico eficaz para cabelos loiros, cabelos finos

Pulso longo 1064 nm: Específico eficaz para pele escura e bronzeada melhor qualidade ipl shr opt laser/nd yag/alexandrite preço da máquina de depilação a laser



handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Adequado para depilação a laser de diodo em toda a pele do corpo
Bom efeito da depilação a laser de diodo

Modelo	laser de diodo 808nm depilação a laser 1200w
Tipo de laser	Laser de diodo 808nm ou 755/808/1064 3 ondas
Mostrar	Sistema de tela sensível ao toque de 14 polegadas
Comprimento de onda	808nm ou 755/808/1064nm
tiros	40 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm ² , ajustável
Frequência	1-10Hz
Resfriamento	Resfriamento TEC duplo
Poder	3000W
Tamanho do ponto	12*36mm ou 12*24mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher
Peso líquido	46kg
Peso bruto	80kg
Tamanho da máquina	53*40*105cm
Model	máquina de depilação a laser

- 1) Tela pode adicionar o seu próprio logotipo
- 2) tela com 6 idiomas
- 3) diferentes partes do corpo para escolher, um toque pode iniciar seu tratamento

Frequency	Pulse	Energy	Total	Date
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:11
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:13
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:17
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:19

Multimedia Control System

Supports Bluetooth /Wifi /Remote control and locking/Cloud storage



Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search

Back To Search Results

Establishment:

WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:

Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:

Pingping Lv
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:

Wen Xu
4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,