

Descrição dos produtos

Máquina de depilação 1200W 1800W

1. técnico, ternos para todos os tipos de pele e cabelo.
2. Alças: tamanho do ponto 12*24mm, o outro 12*36mm
3. Tratamento rápido: frequência de 1-10 Hz, barras de laser importadas dos EUA.




Punho da máquina da depilação

A alça de 1,12 x 24 mm pode ser usada em pequenas partes do corpo, como depilação facial e outros lugares pequenos.

2,12*36mm pode ser usado em grandes partes do corpo, como costas, braços e pernas.....

Working Principle



Comprimento de onda triplo incluído: 755nm 808nm 1064nm

755nm adequado para depilação de pele clara.

808nm adequado para depilação de pele neutra.

1064nm adequado para depilação de pele negra.



We can help you

You will see good results after 3 treatments.

- * Painless
- * Permanent
- * No downtime
- * No side-effects



Tela de exibição

4K 14 inch HD screen system



- 1) Tamanho grande: tela de toque colorida de 14 polegadas usada.
- 2) Vários idiomas: três tipos de opções de tipos de pele, fáceis de operar.
- 3) serviço oem: seu logotipo pode ser adicionado na tela da máquina gratuitamente, aceite seu idioma especial.

Product display



Barra de laser	Alemanha/EUA importou 8~16 barras
Comprimento de onda	755nm 808nm 1064nm
Potência do Laser	1200W 1800W
Tamanho do ponto	12*24mm e 12*36mm
Energia	0-150J/cm ²
Frequência	1-10 Hz
Largura do pulso	0-300ms
Interface Operativa	Tela sensível ao toque True Color de 14 polegadas
Fonte elétrica	220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Porque escolher-nos

- 1) fabricante de fábrica de 14 anos. fornecedor de ouro de 13 anos em alibaba.
- 2) 100% de bom feedback de todos os clientes.
- 3) equipe de pós-venda que pode resolver problemas facilmente.



COMPANY PROFILE

Shandong Saint Lancy Laser is a professional beauty device company specializes in the development, production, sales and service of beauty equipment,

- *755+808+1064nm Ice Cooling Diode Laser Series,
- * Newest Soprano ice platinum Titanium Series,
- * multi-function series 2 in 1 , 3 in 1, 6 in 1 series, Elight series,
- * Q Switch ND YAG laser series,
- * Fat lossing :Cryolipolysis, RF series ,Cavitation and so on.

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America ,South America , Europe ,more than 102 countrys ,

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!



14 years factory



2 years warranty



132 countries



60000+ customers



We can offer the door to door services by air or by sea just depend on your actual request.Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX.



OUR CUSTOMERS



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,