

 **Smayer**

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

V28: Аппарат для удаления волос с диодным лазером

- 1) Сильнее, быстрее, умнее Удаление волос
- 2) Новая технология 3D 755нм 810нм 1064нм
- 3) Сильнее 800/1000/1200/1600 Вт, на 40% быстрее

почему выбрали нас

1. Поддержка быстрой доставки в течение трех дней.
2. Способ оплаты минимум 20%
3. Поддержка настройки внешнего вида продукта
4. Двухлетняя гарантия



Почему все салоны красоты, косметологи предпочитают 808нм диодный лазер для эпиляции?


- А) Безопаснее, без побочных эффектов на кожу и потовые железы, без шрамов.
- В) 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для всех типов кожи, черная кожа и тонкие волосы легко поддаются лечению, подходят для всех типов.
- С) Длинная ширина лазера, высокая энергия, эффективная для волосяных фолликулов, накопление тепла, постоянное удаление волос.
- Д) Быстро! Большой размер пятна 12 * 35 мм может повысить скорость обработки, скорость обработки и эффективность.
- Е) Сильная система охлаждения может сделать мгновенную эпидермальную анестезию, безболезненную во время.



Большой размер пятна 12*20 мм/12*35 мм для быстрой обработки

I-VI типы кожи и загорелая кожа, безопасное и безболезненное удаление волос навсегда

Laser show Handle laser bar optional



Самое главное 3 длины волны 7558081064 охватывают оптимальное лечение.

Безболезненная Доказанная безопасность для перманентного удаления волос для всех типов кожи

Система непрерывного охлаждения ICE PLUS. Процесс обработки более комфортный.

Он может работать непрерывно в течение 24 часов.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Обратная связь с клиентами

Treatment Comparison



Программа для экранных дисплеев

1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (язык/логотип/система/цвет...)

FREE LOGO SERVICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Дизайн НИОКР Команды дизайнеров и разработчиков из США и Германии.

Сертифицированная и испытанная зрелая производственная линия, группа контроля качества и стандартная производственная линия.

Больше всего мы заботимся о том, чтобы высококачественная продукция была стандартом для поддержания сотрудничества.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Параметры продукта



Модель	Диодный лазер V28
Тип лазера	Импорт из Германии/США, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Отображать	14---15,6-дюймовый сенсорный экран 4K
Длина волны	755nm 808nm 1064nm
Выстрелы	40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см2, регулируемая
Частота	1-10 Гц

Охлаждение	ТЭЦВоздушноеВодяное Охлаждение
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*20 мм/12*35 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	95 кг
Вес брутто	105 кг
Размер машины	45*52*110см
Размер коробки	56*70,4*125 см

Срок поставки: 3-7 рабочих дней после оплаты

Способ доставки: по воздуху, DHL, TNT, Fedex или агент по доставке

Перед доставкой: тестирование видео и фотографий

Гарантия после доставки: 2 года, предлагаем безупречное послепродажное обслуживание.

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month