




- 1,3 волны 1064 нм диод 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи  
Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт для опций
2. Большой размер пятна 12 \* 20 мм, 12 \* 35 мм решение для удаления волос на лице и теле!
3. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.
4. Долгая жизнь: двойная гарантия жизнеобеспечения

# Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)







**Different spot size** Handle color optional




**Безопасное использование для всех типов кожи**

Алекс 755nm для светлой кожи

Скоростной диод 808nm для желтой кожи

Длинный импульс 1064 nm для более темной кожи

# Treatment effect



## Программное обеспечение

1. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, устанавливающих интеллектуальное программное обеспечение.
2. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
3. Доступна услуга OEM-программы (логотип/система...)

