

Лазерная косметологическая машина профессиональная 755 808 1064 диодная лазерная машина для удаления волос Nd yag q переключенный лазер для удаления татуировок

Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently, faster treatment for more profits.



ND YAG handle Diode laser handle

Дисплей ручки диодного лазера

Suit to any color of skin

Absorbability / Efficient / Melanin

755 NM	808 NM	1064 NM
The Power of Diversity	Up To Speed	Dedicated to Darker Skin
 755nm	 808nm	 1064nm




1. Диодный лазер технический, подходит для всех типов кожи и волос.
2. Ручки: размер пятна 12*20 мм, остальные 12*35 мм.
3. Быстрая обработка: частота 1-10 Гц, импортные из США лазерные стержни.
4. 7558081064, для всех типов кожи

GOOD COOLING EFFECT




treatment head can reach -31.1 degrees



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Clinical Effect



Дисплей ручки Nd-Yag лазера

5 TREATMENT HEADS
A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.
755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin
Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing
Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows
1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

1064nm (Size Optional) 532nm (Original) 1320nm (Blackface doll) 755nm (Honeycomb) 1064nm (Original)

Высокая лазерная технология nd yag, международный стандарт производства, строгие технические испытания.

Импортированный каменный кассетный механизм Q-переключателя, весь твердотельный лазер, без замены Q-переключателя.

ND YAG ADVANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality, shot more than 1.5 million times
Counter on the handle, more easy to get the total shot time
LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.
5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling....

Удаление татуировок, удаление невуса Ота, удаление бровей, удаление линии губ, удаление пигмента, удаление невуса, удаление родимых пятен, омоложение и отбеливание кожи.

Экранный дисплей

- 1) Большой размер: используется 14-дюймовый цветной сенсорный экран.
- 2) Несколько языков: три варианта типов кожи, простота в эксплуатации.

3) Обслуживание OEM: ваш логотип может быть добавлен на экран машины бесплатно, примите ваш специальный язык.



почему выбрали нас





Saint Lancy

We don't just make and sell laser beauty equipment ,
we also supply and Deliver happiness and beauty.
It has become the core values deeply rooted in SAINT LANCY
—Make your beauty business easier!

- 1) 16 лет заводского производителя. 15 лет золотого поставщика на Alibaba.
- 2) Доставка в более чем 180 стран мира, обслуживание более 80 000 клиентов.
- 3) 100% хорошие отзывы от всех клиентов.
- 4) Команда послепродажного обслуживания, которая может легко решить проблемы

COMPANY CERTIFICATE



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



Italy ECM Certificate



NQA
13485
NQA medical system certification



Trademark Registration



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной.