

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



Популярные модели

Преимущество

755 808 1064nm лазерный диод для удаления волос лазером

1. 755 808 1064 нм от Alma Technology.
2. Для любой кожи и удаление прически.
3. Эффективен для накопления тепла в волосяных фолликулах, постоянного безболезненного удаления волос.
4. Почти без рассеяния кожи, без вреда для кожи и потовых желез, без шрамов, без побочных эффектов.
5. Система охлаждения 3 в 1: Воздушное охлаждение водяное охлаждение охлаждение ТЕС Система 3 в 1. 24 часа работы.
6. 12*35 мм большой размер пятна , Сократите время обработки для оригинала 1/5
7. Добавить логотип и язык бесплатно.



Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги...

Он также имеет обновление кожи и подтяжку кожи в то же время.



Описание продукта

1 3wavelengths diode laser
755+808+1064

2 Big sopt size
12*20mm²
12*35mm²

3 TECPlus
Cool and comfortable experience

Детали ручки:

- 1) Удаление волос диодным лазером безболезненно
- 2) Безопасное постоянное удаление волос на всех типах кожи
- 3) Сапфировое стекло с охлаждением замороженным льдом для безболезненной эпиляции.

Безболезненный, комфортный процесс лечения со льдом



- 1) Используйте насос высокого давления, импортированный из Италии, срок службы на 40 000 000 больше.
- 2) 2 фильтра, 1 фильтр для умягчения воды, 1 фильтр для очистки от примесей.
- 3) Высокая мощность, сильная энергия, хороший эффект удаления волос.




Новый дизайн ручки

755 808 1064 нм от Alma Technology

Размер пятна 12 * 20 мм, 10 полос 1000 Вт или 12 полос 1200 Вт

Размер пятна 12*35 мм, 16 полос 1600 Вт.

Подходит для ухода за всеми типами кожи и волос.



755nm

More powerful energy absorption by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color
 - especially light-colored and thin hair

808/810nm

Deep penetration of the hair follicle with high average power with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types.
 ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

1064nm

low melanin absorption, focused solution for darker skin types. Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.