



13 лет профессиональной фабрики!

10 лет золотого поставщика Alibaba!

5.0 Высокая точка обратной связи Alibaba! Обслуживание ОДМ/ОЭМ!



14 inch
Screen Size



3000W
Input power



1-10HZ
Frequency



755nm 808nm 1064nm
Wavelength

>>Machine 14-inch large screen

>>3000W machine power to ensure the treatment effect

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode, также другая часть тела. Чтобы обеспечить безопасный параметр для нового оператора

>> Long life time More than 40 millions shots

Модуль золотого лазерного диода, анти-высокая температура.



>>Double filters to keep water quality

>>TEC cooling Air Cooling Water CoolingSemiconductor cooling

, поддерживать температуру воды 26 °C-28 °C все время

>>24 hours continues work

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,

Также разные части тела. Для обеспечения безопасности параметр для нового оператора

>> Long life time More than 40 millions shots

Модуль золотого лазерного диода, анти-высокая температура.



Описание продукта



Ручка весит всего 350 г, что удобно для лечения.

>>12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;

>>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment.

1) На экран можно добавить свой собственный логотип

2)экран с 6 языками

3) различные части тела на выбор, одним касанием можно начать лечение!

CERTIFICATE

