

NEW ARRIVALS

2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12*20mm



12*35mm



755 808 1064 alma лазерное сопрано лед платиновый

* Лазерный стержень Dilas импортирован из США или Германии. (Новейший и лучший качественный золотой лазерный стержень)

* Более 40 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.

* 755 808 1064nm предназначен для всех видов эпиляции кожи и волос

Newest Factory Lowest Price Diode Laser Hair Removal

A new
winner
is born!



HD 4K Screen Design

The screen
can be rotated for
more convenient
operation

One-touch
start button

Непрерывное контактное охлаждение 2 минуты до $-31,3^{\circ}\text{C}$, безболезненное удаление волос 24 часа непрерывной работы без каких-либо проблем



Охлаждение диодного лазера

- * Включите машину, немедленно охладите, немедленно удалите волосы
- * Хорошее охлаждение увеличивает срок службы ручки
- * Настоящий ледяной эффект безболезненной эпиляции

MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



*.3 волны: 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи

*. Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт//1800 Вт для вариантов

*. Медицинская ручка размер пятна 12*24 мм, 12*36 мм, раствор для удаления волос на лице и теле!

*. Система охлаждения: уникальная система охлаждения Dual-ТЕС, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.

*.Долгий срок службы: 40 миллионов выстрелов

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

4cm²
12mm*20mm / 12mm*35

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

Поворотные наконечники, гибкие Легко обрабатывают области, которые обычно труднодоступны, включая уши, ноздри и межбровье.

Simple installation
and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm
1200W
big power

Improved Reach:
360° Rotatable

Easy installation


Finger treatment

Nose hair treatment

Ear treatment

Eyebrow treatment

Размер пятна 12*20 мм/12*35 мм или 12*24 мм/12*36 мм подходит для всех частей удаления волос
3 --- 5 сеансов достигают идеального результата удаления волос, постоянного удаления волос



Самое достоверное видео о впечатлениях от клиентов

Он отлично подходит для чувствительной кожи, и я буквально ничего не почувствовал.

Он на 40% быстрее, чем любой другой лазер, так как головка больше и покрывает большую поверхность.

Великолепный стилист делится своим опытом работы с лазером на этом клиенте

14-дюймовый большой сенсорный экран диодного лазера 755 808 1064 alma Laser Soprano Ice Platinum

* Выбор мужчины и женщины для всех частей удаления волос

* Любой язык, который вы хотели

* Бесплатный логотип

* индивидуальный сервис экрана

Обслуживание OEM/ODM, любой стиль, любой цвет, который вы хотели

Более подробная информация приветствуется для консультации!