




Painless 810nm-755nm *V2.9*
Diode laser handle
Suitable for all skin tones and body parts

* 1800 Вт диодный лазер высокой мощности с приятной технологией охлаждения, для безболезненной эпиляции!

* Диодный лазер позволяет свету проникать глубже в кожу и безопаснее, чем другие лазеры. поскольку он может избежать пигмента меланина в эпидермисе кожи, мы можем использовать его для постоянного удаления всех цветных волос на всех 6 типах кожи.

* Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги... Он также обновляет кожу.


* Частота 1-10Гц. Обработка быстро!!! Аппарат для быстрого и постоянного удаления волос. Безболезненно!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Дисплей ручки

- 1.Трехволновой диодный лазер.
2. Золотые лазерные стержни из Германии или США, увеличенный срок службы на 40 000 000.
3. Безопасный, быстрый, безболезненный, постоянный
4. Для всех типов кожи и волос для удаления волос
- 5.14.0-дюймовый сенсорный экран истинного цвета с 6 цветами кожи.

Handle Details

Three Wavelengths Work Togher



Лазер Waves сочетает в себе 755nm 808nm 1064nm, подходит для лечения всех типов кожи и волос.

755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).

808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.

1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth
phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase
(1-2weeks)



Resting phase
(1-2 weeks)



Return to growth
phase

Параметры продукта







Модель	808V29
Тип лазера	Диодный лазер 808 нм или 3 волны 755/808/1064 нм вместе взятые
Отображать	14-дюймовый сенсорный экран 4K
Длина волны	755/808/1064
выстрелы	20-40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Компрессорвоздухвода
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*20 мм или 12*35 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	95 кг
Вес брутто	105 кг
Размер машины	53*40*105см

Размер коробки 125*56*70,4

Сравнение эффекта до и после

Before and After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Безболезненное удаление волос, без побочных эффектов! Сделайте вашу кожу шелковистой и полной очарования!

Операционная система

- * 14,0-дюймовый экран
- * многоязычная система
- * Простота в эксплуатации, предоставление навыков работы и услуг по обучению
- * Бесплатный логотип и язык можно настроить на экране.

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Пользовательский раздел

Вы можете настроить свой эксклюзивный экран с логотипом в соответствии с вашими потребностями
почему выбрали нас

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



15-летний производитель с богатым опытом производства косметических машин!

14 лет золотой поставщик Alibaba

Утверждены сертификаты CE Утверждены сертификаты TUV

Персональный заказ и OEM

Упаковка продукта

Машина для упаковки в алюминиевые коробки прочная и долговечная, с защитной защитой, помогая вашей машине безопасно вернуться домой!

PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service