

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



Аппарат для эпиляции диодным лазером.

- * Отсутствие пигментации. Подходит для любого типа кожи;
- * Подходит для любого типа кожи;
- * Безопасно и быстро.
- * Международный золотой стандарт эпиляции;
- * оптимальная длина волны лазера 808нм или 7558081064нм;

350g
Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle


1200W diode laser hair removal

Лазер Three Waves сочетает в себе 755nm 808nm 1064nm, подходит для лечения всех типов кожи и волос.

755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).

808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.

1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Emergency stop button

12 inch big screen quick touch easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug