

Soprano Ice Titanium

Painless hair removal. For you, for life!



почему выбрали нас

Почему все салоны, салоны красоты, косметологи предпочитают 808нм диодный лазер для эпиляции?

- А) Безопаснее, без побочных эффектов на кожу и потовые железы, без шрамов.
- В) 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для всех типов кожи, черная кожа и тонкие волосы легко поддаются лечению, подходят для всех типов.
- С) Длинная ширина лазера, высокая энергия, эффективная для волосяных фолликулов, накопление тепла, постоянное удаление волос.
- Д) Быстро! Большой размер пятна 12 * 36 мм может повысить скорость обработки, скорость обработки и эффективность.
- Е) Сильная система охлаждения может сделать мгновенную эпидермальную анестезию, безболезненную во время.

350g
Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal

ледяной титан 808 нм диодный лазер для удаления волос
Большой размер пятна 12*24 мм/12*36 мм для быстрой обработки
Тон кожи I-VI и загорелая кожа, безопасное и безболезненное удаление волос навсегда

Soprano



755

808

1064

3 Wavelengths



Painless Proven
safety permanent
hair removal .

All skin
types
eventanned skin



12*24mm



12*36mm



Система непрерывного охлаждения ICE PLUS. Процесс обработки более комфортный. Он может работать непрерывно в течение 24 часов.



Just One minute!

Quick cooling down to

-25°C



Новейшая конструкция подключаемого модуля позволяет лечить труднодоступные мелкие части тела.

Например, нос, брови, ушные раковины и т. д.

New breakthrough!



360° Rotatable
6.8×6.8mm

Handle


1200W diode laser hair removal


Improved Reach: 360° Rotatable

Easily treat areas that are normally hard to reach, including the ears, nostrils and glabella.

Обратная связь с клиентами

Treatment Comparison





Программа для экранных дисплеев

1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (язык/логотип/система/цвет...)

14inch true touch screen
6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Advantage of: soprano ice laser hair removal machine

Super cooling: air + water+TEC condenser cooling system,
Which keep water temperture in 25-28°C,continuous work in summer.
Germany imported laser: 12 laser bars handle, 10-40 million shots.
Big spot size 15x25mm,12*38mm,1200 w high power to sure fast hair removal.
Italian water pump: more better for the laser water ciculate
Painless and no side effect.



14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Дизайн НИОКР Команды дизайнеров и разработчиков из США и Германии.
Сертифицированная и испытанная зрелая производственная линия, группа контроля качества и стандартная производственная линия.
Больше всего мы заботимся о том, чтобы высококачественная продукция была стандартом для поддержания сотрудничества.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Параметры продукта

Модель	Медицинский V19
Тип лазера	Импорт из Германии/США, 12 стержней, 15 стержней
Отображать	14---15,6-дюймовый сенсорный экран 4К
Длина волны	755нм 808нм 1064нм
Выстрелы	40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Высокоскоростное охлаждение Double TEC Воздушная и закрытая циркуляция воды Лечебная головка с регулируемой температурой охлаждения полупроводников
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*24 мм/12*36 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	95 кг
Вес брутто	105 кг
Размер машины	45*52*110см
Размер коробки	56*70,4*125 см

Срок поставки: 3-7 рабочих дней после оплаты

Способ доставки: по воздуху, DHL, TNT, Fedex или агент по доставке

Перед доставкой: тестирование видео и фотографий

Гарантия после доставки: 2 года, предлагаем безупречное послепродажное обслуживание.

Упаковка и доставка

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month