

NEW ! Technology



Преимущество диодного лазера Diode Laser 755 808 1064

1. 755 808 1064 нм
2. Для удаления всех типов кожи и волос.
3. Эффективен для накопления тепла в волосяных фолликулах, постоянного безболезненного удаления волос.
4. Почти без рассеяния кожи, без вреда для кожи и потовых желез, без шрамов, без побочных эффектов.



5. Воздушное охлаждение водяное охлаждение TEC Cooling 3 в 1 системе. 24 часа работоспособности,
6. Большой размер пятна 12*35 мм, сокращение времени обработки для оригинала 1/5
7. Добавить логотип и язык бесплатно.







- * 14-дюймовый экран True Color 4K, обеспечивающий очень крутое прикосновение.
 - * Обслуживание OEM принято. регулировка параметра в порядке.
 - * Добавьте свой логотип и язык бесплатно
- О ручке

12*20mm or 12*35mm handle


Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...





High-quality laser bars imported from USA



▶ 10bar
1000W



▶ 12bar
1200W



▶ 16bar
1600W

1000/1200/1600ww high power

Fast hair removal

- * Импортный лазерный стержень США Coherent.
- * 10-40 миллионов выстрелов (новейшая Золотая лазерная полоса)
- * 10 бар 12 бар 16 бар, на выбор.
- * 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт большая мощность,



755 808 1064nm Технология ледяной платины является самой передовой технологией удаления волос.

Специально для различной кожи и стиля волос.