



### **Преимущество удаления волос лазерного диода 755 808 1064нм лазера**

1. 755 808 1064 нм от компании Technology.
2. Для удаления всех типов кожи и волос.
3. Эффективен для накопления тепла в волосяных фолликулах, постоянного безболезненного удаления волос.
4. Почти без рассеяния кожи, без вреда для кожи и потовых желез, без шрамов, без побочных эффектов.
5. Система охлаждения 3 в 1: Воздушное охлаждение Водяное охлаждение Охлаждение ТЕС Система 3 в 1. Возможность работы 24 часа.
6. Большой размер пятна 12\*35 мм, сокращение времени обработки для оригинала 1/5
7. Добавить логотип и язык бесплатно

**Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги...**

Он также имеет обновление кожи и подтяжку кожи в то же время.



## Описание продукта

**1** 3wavelengths diode laser  
755+808+1064

**2** Bigsoptsize  
12\*20mm<sup>2</sup>  
12\*35mm<sup>2</sup>

**3** TECPlus  
Cool and comfortable experience

### Детали ручки:

- 1) Удаление волос диодным лазером безболезненно
- 2) Безопасное постоянное удаление волос на всех типах кожи
- 3) Сапфировое стекло с охлаждением замороженным льдом для безболезненной эпиляции.

**Безболезненный, комфортный процесс лечения со льдом**


## Different spot size Handle color optional



1) Используйте насос высокого давления, импортный из Италии, срок службы на 40 000 000 больше.

2) 2 фильтра, 1 фильтр для умягчения воды, 1 фильтр для очистки от примесей.

3) Высокая мощность, сильная энергия, хороший эффект удаления волос.



### Новый дизайн ручки

755 808 1064 нм Технология

Размер пятна 12 \* 20 мм, 10 полос 1000 Вт или 12 полос 1200 Вт

Размер пятна 12\*35 мм, 16 полос 1600 Вт.

Подходит для ухода за всеми типами кожи и волос.

# Treatment Effect



**Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!  
24 часа онлайн!!**