



## DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE

### **Почему все салоны красоты и косметологи выбирают титан**

1. Профессиональный. у нас есть более чем 15-летний опыт работы в области косметических машин высокого класса.
2. Безопасность. без побочного действия на кожу и потовые железы, без шрамов.
3. Быстрое охлаждение, обеспечивающее безболезненное удаление волос.
4. Популярный. Тройная длина волны: 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для всех типов кожи, тонкие волосы с черной кожей легко удаляются.
5. Высокая энергия. Большой размер пятна, 50 миллионов выстрелов, эффективно разрушает волосяные фолликулы, постоянное удаление волос.

**Ручное шоу**

# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Размер пятна 12\*20mm, 12\*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment  
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal  
It takes 3--5 times to realize  
permanently hair removal



# New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



- \* 14-дюймовый экран 4К, предлагающий очень крутой сенсорный опыт.
- \* Обслуживание OEM принято. регулировка параметра в порядке.
- \* Добавьте свой логотип и язык бесплатно

## Спецификация Машина для удаления волос с диодным лазером

Элемент	Вертикальный диодный лазер 755nm808nm1064nm
Тип лазера	Медицинский лазерный стержень с диодным лазером: 10 баров/15 баров
Мощность каждого бара	Медицинский с 120w/Bar
Система отображения	14-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Длина волны	808nm/755nm/1064nm
Spot Size	Медицинский с 12*24мм <sup>2</sup> /12*36мм <sup>2</sup>
Срок службы лазерной ручки	Не менее 40 миллионов выстрелов
Энергия	10-150 Дж/см <sup>2</sup> регулируемая (до 150 Дж/см <sup>2</sup> опционально)
Длительность импульса	30 ~ 400 мс регулируемый
Частота	1,0-10 Гц;
Система охлаждения	Компрессорвоздухблизкая циркуляция воды
Мощность ручки	1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт/1800 Вт
Мощность машины	4000 Вт
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц
Температура кристалла	-20~3°C
Температура машины	24°C
Требуемая мощность	AC220В/110В 50~60Гц



**15 Years**  
Laser Beauty Device  
**Manufacturer**

## Our Showroom



**Профессиональный OEM, ODM услуги:**  
- Печать любого цвета.



- Добавьте свой логотип
- Добавить любой язык в систему машины.
- Разработайте для вас эксклюзивный корпус машины, сформируйте свой собственный бренд на рынке.
- Разработайте новый интерфейс и систему машины, сделайте ее максимально удобной для вас и ваших клиентов

## Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection  
of finished products



Product packaging

**Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами для получения более подробной информации.  
24 часа онлайн!**