



1. Вращающаяся рукоятка, проще в установке.
2. Износостойкая трубка, более прочная. Ручка изготовлена методом литья под давлением, легче и практичнее.
3. Совершенно новый 14-дюймовый экран четкий и простой в эксплуатации.
4. Ручка выполнена методом литья под давлением, легче и практичнее. 5. Обновите отверстие для отвода тепла, эффект отвода тепла хороший, а отвод тепла быстрее!



>>Germany Emitter, strong energy

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Лучшая система охлаждения: воздух вода полупроводниковый конденсатор ТЕС.

Температуру воды можно регулировать в пределах 26°C—28°C, 24 часа непрерывной работы.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Ручка Долгий срок службы 20-40 миллионов выстрелов

Скорость 808 нм: золотой стандарт длины волны для всех типов волос

Alex 755nm: специально эффективен для светлых и тонких волос.

Длинный импульс 1064 нм: специально эффективен для темной, загорелой кожи, лучшее качество, оптический лазер / nd yag / александритовый лазер, цена машины для удаления волос

Machine Display



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,