



D10

Portable Hair Removal Machine

Three bands: 755nm/808nm/1064nm
Suitable for all skin types



DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm + 808nm + 755nm

О аппарате для эпиляции D10

- * США или Германия импортировали лазерный стержень 8—12 бар.
- * Более 50 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
- * 3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи

Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



Тройная длина волны: 755 нм, 808 нм, 1064 нм

755 нм подходит для удаления волос на светлой коже.

808 нм подходит для нейтральной эпиляции кожи.

1064 нм подходит для удаления волос с черной кожи.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



- 1) Большой размер: используется 14-дюймовый цветной сенсорный экран.
- 2) Несколько языков: три варианта выбора типа кожи, просты в эксплуатации.
- 3) Обслуживание OEM: ваш логотип может быть добавлен на экран машины бесплатно, примите ваш специальный язык.



Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



Для более подробной информации, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами!
24 часа онлайн!