

# NEW ARRIVALS

## 2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12\*20mm



12\*35mm



\* Лазерный стержень Dilas импортирован из США или Германии. (Новейший и лучший качественный золотой лазерный стержень)

\* Более 40 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.

\* 755 808 1064nm предназначен для всех видов эпиляции кожи и волос

## Newest **Factory Lowest Price** Diode Laser Hair Removal

**A new  
winner  
is born!**



### HD 4K Screen Design

The screen can be rotated for more convenient operation

### One-touch start button

Непрерывное контактное охлаждение 2 минуты до  $-31,3^{\circ}\text{C}$ , безболезненное удаление волос 24 часа непрерывной работы без каких-либо проблем

ULTRA-LOW  
Temperature  
-31°C

Ultra low temperature  
protect skin  
not burned by the laser



#### **Охлаждение ледяной пластины**

- \* включить машину, немедленно охладить, немедленно удалить волосы
- \* хорошее охлаждение, длительный срок службы ручки
- \* эффект безболезненной эпиляции настоящим льдом

# MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12\*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



\*.3 волны: 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи

\*. Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт//1800 Вт для вариантов

\*. Медицинская ручка размер пятна 12\*24 мм, 12\*36 мм, раствор для удаления волос на лице и теле!

\*. Система охлаждения: уникальная система охлаждения Dual-ТЕС, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.

\*.Долгий срок службы: 40 миллионов выстрелов

**Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator**

4cm<sup>2</sup>  
12mm\*20mm / 12mm\*35

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm  
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm  
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm  
Safe for darker skin types

YAG 1064nm  
Perfect solution for darker skin

**Поворотные наконечники, гибкие** Легко обрабатывают области, которые обычно труднодоступны, включая уши, ноздри и межбровье.


**Simple installation**  
and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm  
1200W  
big power

Improved Reach:  
360 ° Rotatable

Easy installation    Finger treatment    Nose hair treatment    Ear treatment    Eyebrow treatment

**Эффект лечения**



Размер пятна 12\*20 мм/12\*35 мм или 12\*24 мм/12\*36 мм подходит для всех частей удаления волос  
3 --- 5 сеансов достигают идеального результата удаления волос, постоянного удаления волос



## Самое достоверное видео о впечатлениях от клиентов

Он отлично подходит для чувствительной кожи, и я буквально ничего не почувствовал.  
Он на 40% быстрее, чем любой другой лазер, так как головка больше и покрывает большую поверхность.

Великолепный стилист делится своим опытом работы с лазером на этом клиенте



Для всех видов эпиляции кожи и волос

Вы увидите хорошие результаты уже после 3-х процедур.

\* Безболезненно \* Быстро \* Без простоев \* Без побочных эффектов

Экранный дисплей

14-дюймовый большой сенсорный экран с диодным лазером 755 808 1064

\* Выбор мужчины и женщины для всех частей удаления волос

\* Любой язык, который вы хотели

\* Бесплатный логотип

\* индивидуальный сервис экрана

**Обслуживание OEM/ODM, любой стиль, любой цвет, который вы хотели**

**Более подробная информация приветствуется для консультации!**