

Diode Laser

ice Hair removal



1200 Вт 1800 Вт Soprano Titanium машина для эпиляции

1. Лазер диодный технический, подходит для всех типов кожи и волос.
2. Ручки: размер пятна 12*24 мм, другой 12*36 мм.
3. Быстрая обработка: частота 1-10 Гц, лазерные стержни, импортированные из Германии.

Описание продуктов





Воздух вода компрессорное охлаждение
Лечение ощущения льда, комфортное и безболезненное



Ручка эпилятора Soprano Titanium

Ручка 1,12*24 мм может использоваться на небольших частях тела, таких как удаление волос на лице и в других местах.

2,12*36 мм можно использовать на больших частях тела, таких как спина, руки и ноги.....

Arm hair removal



Face hair removal



Lip hair removal



Leg hair removal



Back hair removal



Underarm hair removal



Bikini hair removal





Тройная длина волны: 755 нм, 808 нм, 1064 нм

755 нм подходит для удаления волос на светлой коже.

808 нм подходит для нейтральной эпиляции кожи.

1064 нм подходит для удаления волос с черной кожи.

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

10 бар 1200 Вт 15 бар 1800 Вт диодный лазер:

*** Германия Dilas импортировала лазерный стержень. (Новейший и лучший качественный золотой лазерный стержень)**

*** Выстрелы: время 20-50 миллионов выстрелов**

*** 755 808 1064nm предназначен для всех видов эпиляции кожи и волос**



Экранный дисплей

- 1) Большой размер: используется 14-дюймовый цветной сенсорный экран.
- 2) Несколько языков: три варианта выбора типа кожи, просты в эксплуатации.
- 3) Обслуживание OEM: ваш логотип может быть добавлен на экран машины бесплатно, примите ваш специальный язык.

