

 Smayer

**A new  
winner  
is born!**



**2021 WINNER  
EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD**

**V28: Аппарат для удаления волос с диодным лазером**

- 1) Сильнее, быстрее, умнее Удаление волос
- 2) Новая технология 3D 755нм 810нм 1064нм
- 3) Сильнее 800/1000/1200/1600 Вт, на 40% быстрее



**Почему все салоны красоты, косметологи предпочитают 808нм диодный лазер для эпиляции?**


- А) Безопаснее, без побочных эффектов на кожу и потовые железы, без шрамов.
- В) 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для всех типов кожи, черная кожа и тонкие волосы легко поддаются лечению, подходят для всех типов.
- С) Длинная ширина лазера, высокая энергия, эффективная для волосяных фолликулов, накопление тепла, постоянное удаление волос.
- Д) Быстро! Большой размер пятна 12 \* 35 мм может повысить скорость обработки, скорость обработки и эффективность.
- Е) Сильная система охлаждения может сделать мгновенную эпидермальную анестезию, безболезненную во время.

**О ручках**



**Ледяной титановый 808-нм диодный лазерный эпилятор**  
 Большой размер пятна 12\*20 мм/12\*35 мм для быстрой обработки  
 I-VI типы кожи и загорелая кожа, безопасное и безболезненное удаление волос навсегда

**Laser show Handle laser bar optional**



Самое главное 3 длины волны 7558081064 охватывающие оптимальное лечение безболезненное удаление волос доказанная безопасность навсегда  
 Для всех типов кожи

Система непрерывного охлаждения ICE PLUS. Процесс обработки более комфортный. Он может работать непрерывно в течение 24 часов.



**Just One minute!**  
Quick cooling down to **-25°C**



#### **Программа для экранных дисплеев**

1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (язык/логотип/система/цвет...)

# FREE LOGO SERVICE





**14 Years  
Laser Beauty Decvice  
Manuafactor**

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Дизайн НИОКР Команды дизайнеров и разработчиков из США и Германии.  
Сертифицированная и испытанная зрелая производственная линия, группа контроля качества и стандартная производственная линия.  
Больше всего мы заботимся о том, чтобы высококачественная продукция была стандартом для поддержания сотрудничества.

# Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



## Параметры продукта



Модель	Диодный лазер V28
Тип лазера	Импорт из Германии/США, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Отображать	14---15,6-дюймовый сенсорный экран 4K
Длина волны	755nm 808nm 1064nm
Выстрелы	40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см <sup>2</sup> , регулируемая
Частота	1-10 Гц

Охлаждение	ТЭЦВоздушноеВодяное Охлаждение
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*20 мм/12*35 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	95 кг
Вес брутто	105 кг
Размер машины	45*52*110см
Размер коробки	56*70,4*125 см

Срок поставки: 3-7 рабочих дней после оплаты

Способ доставки: по воздуху, DHL, TNT, Fedex или агент по доставке

Перед доставкой: тестирование видео и фотографий

Гарантия после доставки: 2 года, предлагаем безупречное послепродажное обслуживание.

**Пак король и доставка**



# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month