

New Machine

“

**High power diode laser
with nice cooling technology
for hair removal with painless!**

”




* 1800 Вт диодный лазер высокой мощности с приятной технологией охлаждения, для безболезненной эпиляции!

* Диодный лазер позволяет свету проникать глубже в кожу и безопаснее, чем другие лазеры. поскольку он может избежать пигмента меланина в эпидермисе кожи, мы можем использовать его для постоянного удаления всех цветных волос на всех 6 типах кожи.

* Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги... Он также обновляет кожу.

* Частота 1-10Гц.Обработка быстро!!! Аппарат для быстрого и постоянного удаления волос. Безболезненно!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Дисплей ручки

1.Трехволновой диодный лазер. 2. Золотые лазерные стержни из Германии или США, увеличенный срок службы на 40 000 000. 3. Безопасный, быстрый, безболезненный, постоянный 4. Для удаления волос с любой кожи и прически 5.14.0-дюймовый сенсорный экран истинного цвета с 6 цветами кожи.

Handle Details

Three Wavelengths Work Togher



Лазер Waves сочетает в себе 755nm 808nm 1064nm, подходит для лечения всех типов кожи и волос.

755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).

808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.

1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth
phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase
(1-2weeks)



Resting phase
(1-2 weeks)



Return to growth
phase

Параметры продукта







Модель	808V29
Тип лазера	Диодный лазер 808 нм или 3 волны 755/808/1064 нм вместе взятые
Отображать	14-дюймовый сенсорный экран 4К
Длина волны	755/808/1064
выстрелы	20-40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Компрессорвоздухвода
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*24 мм или 12*36 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	95 кг
Вес брутто	105 кг

Размер
машины 53*40*105см

Размер
коробки 125*56*70,4

Сравнение эффекта до и после

Before and After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Безболезненное удаление волос, без побочных эффектов! Сделайте вашу кожу шелковистой и полной очарования!

Дисплей системы экрана

Операционная система

* 14,0-дюймовый экран

* многоязычная система

* Простота в эксплуатации, предоставление навыков работы и услуг по обучению

* Бесплатный логотип и язык можно настроить на экране.

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Пользовательский раздел

Вы можете настроить свой эксклюзивный экран с логотипом в соответствии с вашими потребностями
почему выбрали нас

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according
to customer needs

CERTIFICATE



14 лет производитель с богатым опытом в производстве косметических машин!

13 лет золотой поставщик Alibaba

Утверждены сертификаты CE Утверждены сертификаты TUV

Персональный заказ и OEM

Упаковка продукта

Машина для упаковки в алюминиевые коробки прочная и долговечная, с защитной защитой, помогая вашей машине безопасно вернуться домой!

PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service