

# New Machine

“

**High power diode laser  
with nice cooling technology  
for hair removal with painless!**

”





\* 1800 Вт диодный лазер высокой мощности с приятной технологией охлаждения, для безболезненной эпиляции!

\* Диодный лазер позволяет свету проникать глубже в кожу и безопаснее, чем другие лазеры. поскольку он может избежать пигмента меланина в эпидермисе кожи, мы можем использовать его для постоянного удаления всех цветных волос на всех 6 типах кожи.

\* Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги... Он также обновляет кожу.


\* Частота 1-10Гц.Обработка быстро!!! Аппарат для быстрого и постоянного удаления волос. Безболезненно!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal );



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

#### **Дисплей ручки**

1.Трехволновой диодный лазер. 2. Золотые лазерные стержни из Германии или США, увеличенный срок службы на 40 000 000. 3. Безопасный, быстрый, безболезненный, постоянный 4. Для удаления волос с любой кожи и прически 5.14.0-дюймовый сенсорный экран истинного цвета с 6 цветами кожи.


# Handle Details

Three Wavelengths Work Together




**12\*20nm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



**12\*35nm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



**Лазер Waves сочетает в себе 755nm 808nm 1064nm, подходит для лечения всех типов кожи и волос.**

755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).

808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.

1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).

# For all skin types

**Triple wavelength** laser work together

755  
nm

808  
nm

1064  
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm  
808nm  
1064nm

## Laser hair removal treatment theory



Hair active growth phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase (1-2weeks)



Resting phase (1-2 weeks)



Return to growth phase

## Параметры продукта







Модель	808V29
Тип лазера	Диодный лазер 808 нм или 3 волны 755/808/1064 нм вместе взятые
Отображать	14-дюймовый сенсорный экран 4К
Длина волны	755/808/1064
выстрелы	20-40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см <sup>2</sup> , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Компрессорвоздухвода
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*24 мм или 12*36 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	95 кг
Вес брутто	105 кг

Размер  
машины 53\*40\*105см

Размер  
коробки 125\*56\*70,4

**Сравнение эффекта до и после**

## Before and After



Before



After



Before



After




Before



After



Before



After

Безболезненное удаление волос, без побочных эффектов! Сделайте вашу кожу шелковистой и полной очарования!

Дисплей системы экрана

**Операционная система**

\* 14,0-дюймовый экран

\* многоязычная система

\* Простота в эксплуатации, предоставление навыков работы и услуг по обучению


\* Бесплатный логотип и язык можно настроить на экране.

# Custom Section

## LOGO design



## SYSTEM design



Пользовательский раздел

Вы можете настроить свой эксклюзивный экран с логотипом в соответствии с вашими потребностями  
почему выбрали нас

# Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



14 лет производитель с богатым опытом в производстве косметических машин!

13 лет золотой поставщик Alibaba

Утверждены сертификаты CE Утверждены сертификаты TÜV

Персональный заказ и OEM

Упаковка продукта

Машина для упаковки в алюминиевые коробки прочная и долговечная, с защитной защитой, помогая вашей машине безопасно вернуться домой!

# PACKING

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

Training:  
(video + manual + online service)  
can keep you operate it easily

## Built-in prevention collision bubble

Two- year warranty for machine  
handle as consumable,  
one-year warranty



## 3-5 business days delivery

professional guide:  
24 hours professional online  
customer service

