



Stronger, Faster Two Handles


With 14-inch HD 4K Screen

Почему все салоны красоты и косметологи выбирают титан

1. Профессиональный. у нас более 14 лет опыта в области косметических машин высокого класса.
2. Безопасность. без побочного действия на кожу и потовые железы, без шрамов.
3. Система охлаждения ТЕС, быстрое охлаждение, обеспечивающее безболезненное удаление волос.
4. Популярный. Тройная длина волн: 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для всех типов кожи, тонкие волосы с черной кожей легко удаляются.
5. Высокая энергия. Большой размер пятна, 20-40 миллионов выстрелов, эффективно разрушает волосистые фолликулы, постоянное удаление волос. Также оперативная скорость и эффективность лечения.

Ручное шоу


12*20mm




12*20mm




12*36mm




Laser show Handle laser bar optional






▼ 10bar



▼ 12bar




▼ 16bar




Working Principle

Suits for all skin and hair types



Обратная связь с клиентами

Treatment Comparison



Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами для получения более подробной информации.
24 часа онлайн!